

多用途温度データロガー 1000 オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	データロガー	DL1000					N	N	N	N
1	タイプ	製薬バリデーション対応 一般産業向け	VL SP	V S						
2	外付けプローブCh1	なし/ 内部温度センサのみ ("N"レンジ)	A							
		温度 ステンレスプローブ ケーブル長3m ("N"レンジ)	B							
		温度 ステンレスプローブ ケーブル長7.6m ("N"レンジ)	C							
		温度 防水プローブ ケーブル長3m ("N"レンジ)	D							
		温度 防水プローブ ケーブル長7.6m ("N"レンジ)	E							
		温度 ステンレスプローブ ケーブル長3m ("V"レンジ)	K							
		温度 ステンレスプローブ ケーブル長7.6m ("V"レンジ)	M							
		温度 防水プローブ ケーブル長3m ("V"レンジ)	P							
		温度 防水プローブ ケーブル長7.6m ("V"レンジ)	R							
		接触入力チャンネル	S							
3	外付けプローブCh2	なし	N							
		温度 ステンレスプローブ ケーブル長3m ("N"レンジ)	A							
		温度 ステンレスプローブ ケーブル長7.6m ("N"レンジ)	B							
		温度 防水プローブ ケーブル長3m ("N"レンジ)	C							
		温度 防水プローブ ケーブル長7.6m ("N"レンジ)	D							
		温度 ステンレスプローブ ケーブル長3m ("V"レンジ)	J							
		温度 ステンレスプローブ ケーブル長7.6m ("V"レンジ)	K							
		温度 防水プローブ ケーブル長3m ("V"レンジ)	M							
		温度 防水プローブ ケーブル長7.6m ("V"レンジ)	P							
		接触入力チャンネル	R							
4	追加校正ポイント	なし	N							
		追加1点 / 追加ポイントユーザー指定	1							
		追加2点 / 追加ポイントユーザー指定	2							
5	接触入力チャンネル	なし	N							
		1本 7.8m ケーブル(磁気リトリレー付)	A							
		2本 7.8m ケーブル(磁気リトリレー付)	B							
6	校正間隔	12ヶ月(標準)	N	N	N	N	N	N	N	N

各レンジの測定範囲

"N"レンジ ステンセス/ 防水プローブ: -25~+70℃、校正ポイント: -25, -10, +25, +45, +70℃

"V"レンジ ステンセス/ 防水プローブ: -90~-40℃、校正ポイント: -80, -70, -60, -50, -40℃