

温度データロガー 1016 オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	
	データロガー					N	N	N	N	
1	タイプ	製薬バリデーション対応 一般産業向け	VL SP	V S						
2	外付けプローブCh1	温度 ステンレスプローブ ケーブル長3m 温度 ステンレスプローブ ケーブル長7.6m 温度 防水プローブ ケーブル長3m 温度 防水プローブ ケーブル長7.6m		A B C D						
3	外付けプローブCh2	なし 温度 ステンレスプローブ ケーブル長3m 温度 ステンレスプローブ ケーブル長7.6m 温度 防水プローブ ケーブル長3m 温度 防水プローブ ケーブル長7.6m 接触入力チャンネル ケーブル長7.6m			N 1 2 3 4 5					
4	追加校正ポイント	なし 追加1点 / 追加ポイントユーザー指定 追加2点 / 追加ポイントユーザー指定			N A B					
5	校正間隔	12ヶ月(標準)				N	N	N	N	

測定範囲:-90~+50℃  
校正ポイント:-90, -55, -20, +15, +50℃