

多用途温度データロガー 1400 オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	データロガー	DL1400							N	N	N	N	
1	タイプ	製薬バリデーション対応	VL	V									
		一般産業向け	SP	S									
2	外付けプローブCh1	温度 ステンレスプローブ ケーブル長7.6m ("N"レンジ)		1									
		温度 防水プローブ ケーブル長7.6m ("N"レンジ)		2									
		温度 ステンレスプローブ ケーブル長7.6m ("V"レンジ)		5									
		温度 防水プローブ ケーブル長7.6m ("V"レンジ)		6									
		接触入力チャンネル		7									
3	外付けプローブCh2	温度 ステンレスプローブ ケーブル長7.6m ("N"レンジ)			A								
		温度 防水プローブ ケーブル長7.6m ("N"レンジ)			B								
		温度 ステンレスプローブ ケーブル長7.6m ("V"レンジ)			E								
		温度 防水プローブ ケーブル長7.6m ("V"レンジ)			F								
		接触入力チャンネル			G								
4	外付けプローブCh3	温度 ステンレスプローブ ケーブル長7.6m ("N"レンジ)				1							
		温度 防水プローブ ケーブル長7.6m ("N"レンジ)				2							
		温度 ステンレスプローブ ケーブル長7.6m ("V"レンジ)				5							
		温度 防水プローブ ケーブル長7.6m ("V"レンジ)				6							
		接触入力チャンネル				7							
5	外付けプローブCh4	なし					N						
		温度 ステンレスプローブ ケーブル長7.6m ("N"レンジ)					A						
		温度 防水プローブ ケーブル長7.6m ("N"レンジ)					B						
		温度 ステンレスプローブ ケーブル長7.6m ("V"レンジ)					E						
		温度 防水プローブ ケーブル長7.6m ("V"レンジ)					F						
		接触入力チャンネル					G						
6	追加校正ポイント	なし						N					
		追加1点 / 追加ポイントユーザー指定						1					
		追加2点 / 追加ポイントユーザー指定						2					
7	接触入力チャンネル	なし							N				
		1本 7.8m ケーブル(磁気リードリレー付)							A				
		2本 7.8m ケーブル(磁気リードリレー付)							B				
		3本 7.8m ケーブル(磁気リードリレー付)							C				
		4本 7.8m ケーブル(磁気リードリレー付)							D				
8	校正間隔	12ヶ月(標準)							N	N	N	N	

各レンジの測定範囲
"N"レンジ ステンセス／ 防水プローブ: -25～+70℃、 校正ポイント: -25, -10, +25, +45, +70℃
"V"レンジ ステンセス／ 防水プローブ: -90～-40℃、 校正ポイント: -80, -70, -60, -50, -40℃