

温度データレコーダー 1416 オーダーフォーム

項目			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	データロガー	DL1416							N	N	N	N	
1	データロガー	製薬バリデーション対応 一般産業向け	VL SP	V S									
2	外付けプローブCh1	温度 ステンレスプローブ ケーブル長7.6m 温度 防水プローブ ケーブル長7.6m		A B									
3	外付けプローブCh2	温度 ステンレスプローブ ケーブル長7.6m 温度 防水プローブ ケーブル長7.6m 接触入力チャンネル ケーブル長7.6m			1 2 3								
4	外付けプローブCh3	温度 ステンレスプローブ ケーブル長7.6m 温度 防水プローブ ケーブル長7.6m				A B							
5	外付けプローブCh4	なし 温度 ステンレス プローブ長7.6m 温度 防水プローブ ケーブル長7.6m 接触入力チャンネル ケーブル長7.6m					N 1 2 3						
6	追加校正ポイント	なし 追加1点 / 追加ポイントユーザー指定 追加2点 / 追加ポイントユーザー指定					N A B						
7	校正間隔	12ヶ月 (標準)						N	N	N	N		

測定範囲: -90~+50℃  
校正ポイント: -90, -55, -20, +15, +50℃