

温度データロガー DL1416 オーダーフォーム

| 項目   |            | 1                      | 2  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |         |
|------|------------|------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|----|---------|
|      | データロガー     | DL1416                 |    |   |   |   |   | N | N | N | N  | 価格      |
| 1    | データロガー     | 製薬バリデーション対応            | VL | V |   |   |   |   |   |   |    | 137,000 |
|      | 一般産業向け     | SP                     | S  |   |   |   |   |   |   |   |    | 112,000 |
| 2    | 外付けプローブCh1 | 温度 ステンレスプローブ ケーブル長7.6m |    | A |   |   |   |   |   |   |    | 28,000  |
|      |            | 温度 防水プローブ ケーブル長7.6m    |    | B |   |   |   |   |   |   |    | 33,000  |
| 3    | 外付けプローブCh2 | 温度 ステンレスプローブ ケーブル長7.6m |    |   | 1 |   |   |   |   |   |    | 28,000  |
|      |            | 温度 防水プローブ ケーブル長7.6m    |    |   | 2 |   |   |   |   |   |    | 33,000  |
|      |            | 接触入力チャンネル ケーブル長7.6m    |    |   | 3 |   |   |   |   |   |    | 10,000  |
|      |            | 接触入力チャンネル ケーブルなし       |    |   | 4 |   |   |   |   |   |    | 0       |
| 4    | 外付けプローブCh3 | 温度 ステンレスプローブ ケーブル長7.6m |    |   | A |   |   |   |   |   |    | 28,000  |
|      |            | 温度 防水プローブ ケーブル長7.6m    |    |   | B |   |   |   |   |   |    | 33,000  |
| 5    | 外付けプローブCh4 | なし                     |    |   |   | N |   |   |   |   |    | 0       |
|      |            | 温度 ステンレス プローブ長7.6m     |    |   | 1 |   |   |   |   |   |    | 28,000  |
|      |            | 温度 防水プローブ ケーブル長7.6m    |    |   | 2 |   |   |   |   |   |    | 33,000  |
|      |            | 接触入力チャンネル ケーブル長7.6m    |    |   | 3 |   |   |   |   |   |    | 10,000  |
|      |            | 接触入力チャンネル ケーブルなし       |    |   | 4 |   |   |   |   |   |    | 0       |
| 6    | 追加校正ポイント   | なし                     |    |   |   | N |   |   |   |   |    | 0       |
|      |            | 追加1点 / 追加ポイントユーザー指定    |    |   |   | A |   |   |   |   |    | 5,000   |
|      |            | 追加2点 / 追加ポイントユーザー指定    |    |   |   | B |   |   |   |   |    | 10,000  |
| 7    | 校正間隔       | 12ヶ月(標準)               |    |   |   |   |   | N | N | N | N  | 0       |
| 価格合計 |            |                        |    |   |   |   |   |   |   |   |    |         |

測定範囲: -90~+50℃  
校正ポイント: -90, -55, -20, +15, +50℃