

温湿度データロガー 2000 オーダーフォーム

項目			1	2	3	4	5	6	7	8	9
	データロガー	DL2000				N		N	N	N	N
1	タイプ	製薬バリデーション対応 VL 一般産業向け SP	V S								
2	入力信号	なし 電流 0-20mA 電圧 0-5V 電圧 0-10V 接触入力チャンネル		N 1 2 3 4							
3	温湿度校正範囲 (※下記ご参照ください)	内部センサのみ ※ ICH 内部センサのみ 100 内部センサのみ 117 外部チャンネル 121 0-20mA 外部チャンネル 122 0-10VDC 外部チャンネル 123 0-5VDC			A B C D E F	N					
5	接触入力チャンネル	なし 1本 7.8m ケーブル(磁気リトリレー付) 2本 7.8m ケーブル(磁気リトリレー付)				N A B					
6	校正間隔	12ヶ月(標準)						N	N	N	N

※校正ポイント

オプションチャンネル	温度	湿度
100	+25°C	11%RH, 45%RH, 80%RH
117	-25°C, +10°C, +25°C, +45°C, +70°C	45%RH@10°C, 11%RH, 45%RH, 80%RH@+25°C, 45%RH@45°C
121-電流3ポイント	-25°C, +10°C, +25°C, +45°C, +70°C	45%RH@10°C, 11%RH, 45%RH, 80%RH@+25°C, 45%RH@45°C
122/123-電圧3ポイント	-25°C, +10°C, +25°C, +45°C, +70°C	45%RH@10°C, 11%RH, 45%RH, 80%RH@+25°C, 45%RH@45°C
ICH	-25°C, +10°C, +25°C, +30°C, +40°C, +45°C, +70°C	45%RH@10°C, 11%RH, 45%RH, 60%RH, 80%RH@+25°C, 65%RH@+30°C, 75%RH@+40°C, 45%RH@45°C