

項目			1	2	3	4	5	6	
	データロガー	DL4000			N	N	N	N	
1	タイプ	製薬バリデーション対応 一般産業向け	VL SP	V S					
2	入力信号	電圧 0- 5V 電圧 0- 5V 電圧 0- 5V 電圧 0- 10V 電圧 0- 10V 電圧 0- 10V 電流 0-20mA 電流 0-20mA 電流 0-20mA	1 Channel 2 Channel 4 Channel 1 Channel 2 Channel 4 Channel 1 Channel 2 Channel 4 Channel	A B C D E G H J K					
3	校正間隔	12ヶ月(標準)			N	N	N	N	