

露点変換器(冷凍式ドライヤ OEM用途向け) DMT132

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9
露点変換器 (冷凍式ドライヤ用) DMT132				A	A					0
1	アナログ出力項目	露点/霜点 (Td/f)	-20...+40℃	A						
	4... 20 mA	露点/霜点 (Td/f)	特別設定 °C: _____	X						
		大気圧下露点/霜点(Td/f atm)※	特別設定 °C: _____	Y						
2	使用圧力設定	1bar (abs)		1						
		3bar		2						
		5bar		3						
		7bar		4						
		特別設定: (max: 20bar abs) _____ bar		X	A					
4	センサ保護	チューブフィルタ	(230602SP)		A					
5	ケーブル	なし				0				
		0.3 m ネジ接続M8シールドケーブル				1				
		3 m ネジ接続M8シールドケーブル				2				
		5 m ネジ接続M8シールドケーブル				3				
		10 m ネジ接続M8シールドケーブル				4				
6	アラーム用LED	なし					A			
		あり	設定ポイント +10℃ Td				B			
		あり	設定ポイント _____ °C Td/f				C			
7	アクセサリ	なし						0		
		サンプリングセル	(DMT242SC)					2		
		スウェジロック1/4"付き サンプリングセル	(DMT242SC2)					3		
		リークネジ付きサンプリングセル	(DSC74)					4		
		2圧力(圧力、大気圧下)用サンプリングセル	(DSC74B)					5		
		コイルと2圧力(圧力、大気圧下)用サンプリングセル	(DSC74C)					6		
		ダクト取付けフランジ	(DM240FA)					7		
8	取扱説明書	なし							A	
		多言語							M	0

※圧力下の露点・霜点を大気圧下の露点・霜点に換算した値になります。
※※修理・調整・校正は不可となり、交換になります。
・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

オプション/アクセサリ

品名	注文コード	
チューブフィルタ	230602	
DMT132-HMK15用アダプタ	230914	
DMT132用USBケーブル	219690	
MI70用接続ケーブル	219980SP	
シーリングリングセット(3個)	221525SP	

※ 台数がまとまる場合価格をご相談下さい ※