

小型露点変換器(低露点計測用) DMT143 オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	小型露点変換器	DMT143		1			1					A	S	
1	コネクタ部サイズ	ISO G1/2" ネジ	G											
		NPT 1/2" ネジ	N											
2	デジタル出力	RS485	1											
3	アナログ出力	なし		0										
		0...1 V (エラー時出力 1.1 V)		A										
		0...5 V (エラー時出力 5.5 V)		B										
		4...20 mA (エラー時出力 3.6 mA)		C										
		1...5 V (エラー時出力 5.5 V)		D										
		0...1 V (エラー時出力 0 V)		E										
		0...5 V (エラー時出力 0 V)		F										
		4...20 mA (エラー時出力 0 mA)		G										
		1...5 V (エラー時出力 0 V)		H										
4	アナログ出力項目	露点/霜点(Td/f)			1									
		大気圧下露点/霜点(Td/f atm)※			2									
		ppm			3									
		ppm			4									
		ppm 特別設定			P									
		露点/霜点(Td/f) 特別設定			X									
5	アラームLED	なし (故障表示のみ)			A									
	作動ポイント	-40°C Tf			B									
		-20°C Tf			C									
		-10°C Tf			D									
		+3°C Td			E									
		特別設定:			X									
		LED常時OFF			Z									
6	プロセスガス	空気				1								
7	圧力設定	1 bar(abs)			A									
		3 bar			B									
		5 bar			C									
		7 bar			D									
		特別設定 (max 50 bar abs) ※※	bar		X									
8	ケーブル	なし			0									
		0.3 m ネジ接続M8シールドケーブル	(HMP50Z032)		2									
		3 m ネジ接続M8シールドケーブル	(HMP50Z300)		3									
		5 m ネジ接続M8シールドケーブル	(HMP50Z500)		4									
		10 m ネジ接続M8シールドケーブル	(HMP50Z1000)		5									
		1.5 m (+80°C)耐熱ケーブル	(225777)		6									
		3 m (+80°C)耐熱ケーブル	(225229)		7									
9	センサ保護	焼結金属フィルタ【推奨】	(DRW010335SP)						A					
		ステンレスフィルタ(真空用)	(HM47453SP)						S					
10	アクセサリ	なし			0									
	(ISO 1/2"ネジ	サンプリングセル	(DMT242SC)		1									
	選択時のみ可)	スウェジロック1/4"付きサンプリングセル	(DMT242SC2)		2									
		リークネジ付きサンプリングセル	(DSC74)		3									
		2圧力(圧力下、大気圧下)用サンプリングセル	(DSC74B)		4									
		コイルと2圧力(圧力下、大気圧下)用サンプリングセル	(DSC74C)		5									
		ダクト取付けフランジ	(DM240FA)		6									
		マウンティングナット	(MOUNTINGNUT)		7									
11	パッケージ	標準										A	S	
13	取扱説明書	なし												A
		多言語ガイド (一部のみ無償、追加1部毎に¥1,500となります)												X

※ 圧力下の露点・霜点を大気圧下の露点・霜点に換算した値になります。

※※ 20 bar以上もしくは、環境温度0℃以下で使用する場合は、供給電圧は24-28VDCをご使用ください。

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

・0℃以下の環境では結露ではなく霜が発生するため、霜の発生する温度である霜点温度(Tf)を出力します。