

露点変換器(低露点計測用) DMT342 オーダーフォーム

項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
露点変換器 (フランジ付き小型ブローブタイプ) DMT340	2		0														1					A	0
1 変換器 DMT342	2																						
2 ブローブケーブル長 2m		B																					
5m		C																					
10m		D	0																				
4 出力項目																							
露点+ppm+混合比 (温度範囲、-40...+80℃の場合)				A																			
露点+ppm+混合比+湿度+温度 (温度範囲、0...+80℃の場合)				B																			
5 ディスプレイ					0																		
なし																							
あり (キーパッドにより設定変更可能)					1																		
6 電源供給						B																	
DC電源用絶縁タイプ (10... 35VDC)																							
AC電源用ユニット (100... 240VAC)						C																	
7 アナログ出力							1																
4... 20 mA																							
0... 20 mA							2																
0... 1V							3																
0... 5 V							4																
0... 10 V							5																
アナログ出力項目										A													
Ch1-Ch3																							
露点/霜点(Td/f)								B	B	B													
露点/霜点(Td/f)								C	C	C													
露点/霜点(Td/f)								D	D	D													
温度(T)								E	E	E													
PPMv								G															
PPMw								H															
混合比 (x)								J	J	J													
相对湿度 (RH)								K	K	K													
特別設定 項目: Ch1 Ch2 (オプション) Ch								X	X	X													
範囲: Ch1 Ch2 (オプション) Ch																							
8 Ch1																							
9 Ch2																							
10 Ch3(オプションがない場合はA)																							
11 使用圧力設定												1											
1bar																							
3bar												2											
5bar												3											
7bar												4											
9bar												5											
特別設定: (max:50bar)												X											
12 単位													A										
℃ (摂氏)																							
℉ (華氏)													B										
13 モジュール1														0									
なし																							
リレー出力														1									
RS485インターフェース														2									
LANインターフェース (RJ45 2mケーブル付き)														4									
14 モジュール2															0								
なし																							
リレー出力															1								
Ch3アナログ出力															3								
注)項目10でA以外を選択した場合は、選択要																							
15 ケーブルブッシング															1								
ケーブルグランド (8...11mmケーブル用)																							
(214728SP)																							
注)AC電源は															2								
コンジットフィッティング NPT1/2"																							
(214780SP)																							
8ピンコネクタを															3								
8ピンコネクタ (5mケーブル付)																							
通せません															4								
8ピンコネクタ (ネジ端子付)																							
16 変換器取付け用																A							
オプション																							
なし																							
壁面取付け用プレート																B							
(214829)																							
ポール取付け用キット																C							
(215108)																							
レインシールド付ポール取付け用キット																D							
(215109)																							
DINレール取付け用キット																E							
(215094)																							
17 露点センサ																1							
DRYCAP®180M																							
18 センサ保護																	A						
焼結金属フィルター																							
(HM47280SP)																							
フィルター																	B						
真空用ステンレスフィルター																							
(HM47453SP)																							
19 ブローブ取付け用																							
オプション																							
なし																							
サンプリングセル																							
(HMP302SC)																							
20 取扱説明書																							
なし																							
英語																							
日本語																							
英語または日本語、いずれか1部のみ無償、																							
いずれも追加1部毎に¥3,000となります																							
21 PC用アクセサリ																							
なし																							
サービスポート用RS232ケーブル※ + MI70LINKソフトウェア																							
(215005)																							
サービスポート用USBケーブル※ + MI70LINKソフトウェア																							
(219916)																							
22 校正																							
標準校正 (英文校正証明書付)																							

※サービスポートは一時的な接続用のため、継続したご使用には適していません。