

露点変換器(低露点計測用)DMT342 オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	露点変換器 (フランジ付き小型プローブタイプ) DMT340	2		0														1					A	0	
1	変換器 DMT342	2																							
2	プローブケーブル長 2m 5m 10m		B C D	0																					
4	出力項目	露点 + ppm + 混合比 (温度範囲、-40...+80℃の場合)		A																					
		露点/霜点, ppm, 混合比, 絶対湿度, 相対湿度, 温度, 露点, 大気圧下露点/霜点, 大気圧下露点, 標準気圧・温度下絶対湿度, 水蒸気圧, 飽和水蒸気圧, エンタルピー, 温度露点/霜点温度差 (温度範囲、0...+80℃の場合)		C																					
5	ディスプレイ	なし あり (キーパッドにより設定変更可能)		0 1																					
6	電源供給	DC電源用絶縁タイプ (10... 35VDC) AC電源用ユニット (100... 240VAC)				B C																			
7	アナログ出力	4... 20 mA 0... 20 mA 0... 1V 0... 5 V 0... 10 V					1 2 3 4 5																		
	アナログ出力項目	Ch3のアナログ出力	なし								A														
	Ch1-Ch3	露点/霜点(Td/f)	-80...+20℃					B	B	B															
		露点/霜点(Td/f)	-60...+20℃					C	C	C															
		露点/霜点(Td/f)	-50...+50℃					D	D	D															
		温度(T)	0...+80℃					E	E	E															
		PPMv	0...1000ppm					G																	
		PPMw	0...1000ppm					H																	
		混合比 (x)	0...30g/kg d.a.					J	J	J															
		相対湿度 (RH)	0...100%RH					K	K	K															
	特別設定 項目:	Ch1	Ch2	(オプション) Ch:				X	X	X															
	範囲:	Ch1	Ch2	(オプション) Ch:																					
8		Ch1																							
9		Ch2																							
10		Ch3(オプションがない場合はA)																							
11	使用圧力設定	1bar 3bar 5bar 7bar 9bar 特別設定: (max: 50bar)										1 2 3 4 5 X													
12	単位	℃ (摂氏) ℉ (華氏)											A B												
13	モジュール1	なし リレー出力 RS485インターフェース LANインターフェース (RJ45 2mケーブル付き)											0 1 2 4												
14	モジュール2	なし リレー出力 Ch3アナログ出力											0 1 3												
		注) 項目10でA以外を選択した場合は、選択要																							
15	ケーブルブッシング	ケーブルグランド (8...11mmケーブル用)															1								
	注) AC電源は	コンジットフィッティング NPT1/2"															2								
	8ピンコネクタを	8ピンコネクタ (5mケーブル付)															3								
	通せません	8ピンコネクタ (ネジ端子付)															4								
16	変換器取付け用オプション	なし 壁面取付け用プレート ポール取付け用キット レインシールド付ポール取付け用キット DINレール取付け用キット															A B C D E								
17	露点センサ	DRYCAP®180M															1								
18	センサ保護フィルター	焼結金属フィルター 真空用ステンレスフィルター																A B							
19	プローブ取付け用オプション	なし サンプリングセル																	0 1						
20	取扱説明書	なし 英語 日本語																		A B J					
		英語または日本語、いずれか1部のみ無償、 いずれも追加1部毎に¥3,000となります																							
21	PC用アクセサリ	なし サービスサポート用USBケーブル※ + MI70LINKソフトウェア																			0 4				
22	校正	標準校正 (英文校正証明書付)																				A	0		

※サービスサポートは一時的な接続用のため、継続したご使用には適していません。