

露点変換器(低露点計測用) DMT344 オーダーフォーム

項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
露点変換器 (高圧用プローブタイプ)	DMT344	4	0														1					A	0
1 変換器	DMT344	4																					
2 プローブケーブル長	2m		H																				
	5m		J																				
	10m		K	0																			
4 出力項目	露点+ppm+混合比 (温度範囲、-40...+80℃の場合)			A																			
	露点+ppm+混合比+湿度+温度 (温度範囲、0...+80℃の場合)			B																			
5 ディスプレイ	なし				0																		
	あり (キーパッドにより設定変更可能)				1																		
6 電源供給	DC電源用絶縁タイプ (10... 35VDC)					B																	
	AC電源用ユニット (100... 240VAC)					C																	
7 アナログ出力	4... 20 mA						1																
	0... 20 mA						2																
	0... 1V						3																
	0... 5 V						4																
	0... 10 V						5																
アナログ出力項目	Ch3のアナログ出力	なし						B	B	A													
Ch1-Ch3	露点/霜点(Td/f)	-80...+20℃						C	C	B													
	露点/霜点(Td/f)	-60...+20℃						D	D	C													
	露点/霜点(Td/f)	-50...+50℃						E	E	D													
	温度(T)	0...+80℃						F	F	E													
	PPMv	0...1000ppm						G															
	PPMw	0...1000ppm						H															
	混合比 (x)	0...30g/kg d.a.						J	J	J													
	相対湿度 (RH)	0...100%RH						K	K	K													
特別設定 項目	Ch1	Ch2	(オプション) Ch					X	X	X													
範囲	Ch1	Ch2	(オプション) Ch																				
				Ch1																			
				Ch2																			
				Ch3 (オプションがない場合はA)																			
11 使用圧力設定	1bar										1												
	3bar										2												
	5bar										3												
	7bar										4												
	9bar										5												
特別設定		(max: 50bar)									X												
12 単位	℃ (摂氏)										A												
	℉ (華氏)										B												
13 モジュール1	なし											0											
	リレー出力											1											
	RS485インターフェース											2											
	LANインターフェース (RJ45 2mケーブル付き)											4											
14 モジュール2	なし												0										
	リレー出力												1										
	Ch3アナログ出力												3										
15 ケーブルブッシング	ケーブルグランド (8...11mmケーブル用)	(214728SP)															1						
注) AC電源は	コンジットフィッティング NPT1/2"	(214780SP)															2						
8ピンコネクタを	8ピンコネクタ (5mケーブル付)																3						
通せません	8ピンコネクタ (ネジ端子付)																4						
16 変換器取付け用	なし																	A					
オプション	壁面取付け用プレート	(214829)																B					
	ポール取付け用キット	(215108)																C					
	レインシールド付ポール取付け用キット	(215109)																D					
	DINレール取付け用キット	(215049)																E					
17 露点センサ	DRYCAP®180M																1						
18 センサ保護	焼結金属フィルター	(HM47280SP)																	A				
フィルター	真空用ステンレスフィルター	(HM47453SP)																	B				
19 プローブ取付け用	フィッティングボディ M22×1.5	(17223SP)																		2			
オプション	フィッティングボディ NPT1/2"	(17225SP)																		3			
20 取扱説明書	なし																				A		
	英語																				B		
	日本語																				J		
21 PC用アクセサリ	なし																				0		
	サービスポート用RS232ケーブル※ + MI70LINKソフトウェア	(215005)																			2		
	サービスポート用USBケーブル※ + MI70LINKソフトウェア	(219916)																			4		
22 校正	標準校正 (英文校正証明書付)																					A	0

※サービスポートは一時的な接続用のため、継続したご使用には適していません。