

露点変換器(低露点計測用) DMT345 オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	露点変換器 (高温タイプ)	DMT340	5	0	B							1						2	A				C	0
1	変換器	DMT345	5																					
2	ブロープケーブル長	2m		L																				
		5m		M																				
		10m		N																				
		15m		Y	0																			
4	出力項目	露点+混合比+湿度+温度			B																			
5	ディスプレイ	なし				0																		
		あり(キーパッドにより設定変更可能)				1																		
6	電源供給	DC電源用絶縁タイプ(10... 35VDC)				B																		
		AC電源用ユニット(100... 240VAC)				C																		
7	アナログ出力	4... 20 mA					1																	
		0... 20 mA					2																	
		0... 1V					3																	
		0... 5 V					4																	
		0... 10 V					5																	
	アナログ出力項目	Ch3のアナログ出力	なし								A													
		露点(Td)	0...+100℃					1	1	1														
		混合比(x)	0...1000g/kg d.a.					2	2	2														
		温度(T)	0...140℃					3	3	3														
		相对湿度(RH)	0...100%RH					K	K	K														
	特別設定	項目: Ch1	Ch2	(オプション) Ch3				X	X	X														
		範囲: Ch1	Ch2	(オプション) Ch3																				
8			Ch1																					
9			Ch2																					
10			Ch3(オプションがない場合はA)																					
11	使用圧力設定	大気圧					1																	
12	単位	℃(摂氏)									A													
		F(華氏)									B													
13	モジュール1	なし														0								
		リレー出力														1								
		RS485インターフェース														2								
		LANインターフェイス(RJ45、2mケーブル付)														4								
14	モジュール2	なし														0								
		リレー出力														1								
		Ch3アナログ出力														3								
15	ケーブルブッシング	ケーブルグランド(8...11mmケーブル用)	(214728SP)													1								
	注)AC電源は	コンジットフィッティング NPT1/2"	(214780SP)													2								
	8ピンコネクタを	8ピンコネクタ(5mケーブル付)														3								
	通せません	8ピンコネクタ(ネジ端子付)														4								
16	変換器取付け用	なし															A							
	オプション	壁面取付け用プレート	(214829)														B							
		ボール取付け用キット	(215108)														C							
		レインシールド付ボール取付け用キット	(215109)														D							
		DINレール取付け用キット	(215094)														E							
17	露点センサ	DRYCAP®180S															2							
18	センサ保護	焼結金属フィルター																A						
19	ブロープ取付け用	なし																			0			
	オプション	取付けフランジ	(210696)																		7			
20	取扱説明書	なし																			A			
		英語	英語または日本語、いずれか1部のみ無償、																		K			
		日本語	いずれも追加1部毎に¥3,000となります																		N			
21	PC用アクセサリ	なし																				0		
		サービスポート用RS232ケーブル※ + MI70LINKソフトウェア	(215005)																			2		
		サービスポート用USBケーブル※ + MI70LINKソフトウェア	(219916)																			4		
22	校正	標準校正(英文校正証明書付)																				C	0	

※サービスポートは一時的な接続用のため、継続したご使用には適していません。