

露点変換器(低露点計測用) DMT347 オーダーフォーム

項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
露点変換器 (小型プローブタイプ)	DMT340	7	0														1					A	0
1 変換器	DMT347	7																					
2 プローブケーブル長	2m 5m 10m	S T U																					
4 出力項目	露点 + ppm + 混合比 (温度範囲、-40...+80°Cの場合) 露点 + ppm + 混合比 + 湿度 + 温度 (温度範囲、0...+80°Cの場合) 露点/霜点, ppm, 混合比, 絶対湿度, 相対湿度, 温度, 露点, 大気圧下 露点/霜点, 大気圧下露点, 標準気圧・温度下絶対湿度, 水蒸気圧, 飽和水蒸気圧, エンタルピー, 温度露点/霜点温度差 (温度範囲、0...+80°Cの場合)			A B C																			
5 ディスプレイ	なし あり (キーパッドにより設定変更可能)		0 1																				
6 電源供給	DC電源用絶縁タイプ (10... 35VDC) AC電源用ユニット (100... 240VAC)			B C																			
7 アナログ出力	4... 20 mA 0... 20 mA 0... 1V 0... 5 V 0... 10 V				1 2 3 4 5																		
アナログ出力項目	Ch3のアナログ出力 なし																						
Ch1-Ch3	露点/霜点(Td/f) -80...+20°C 露点/霜点(Td/f) -60...+20°C 露点/霜点(Td/f) -50...+50°C 温度(T) 0...+80°C PPMv 0...1000ppm PPMw 0...1000ppm 混合比(x) 0...30g/kg d.a. 相対湿度(RH) 0...100%RH			B C D E G H J K X																			
特別設定 項目:	Ch1 Ch2 (オプション) Ch																						
範囲:	Ch1 Ch2 (オプション) Ch																						
8																							
9																							
10																							
11 使用圧力設定	1bar 3bar 5bar 7bar 9bar 特別設定: (max: 10bar)											1 2 3 4 5 X											
12 単位	°C (摂氏) °F (華氏)											A B											
13 モジュール1	なし リレー出力 RS485インターフェース LANインターフェイス (RJ45 2mケーブル付き)											0 1 2 4											
14 モジュール2	なし リレー出力 Ch3アナログ出力											0 1 3											
15 ケーブルブッシング	ケーブルグランド (8...11mmケーブル用) 注) AC電源は 8ピンコネクタを 通せません	(214728SP) (214780SP)										1 2 3 4											
16 変換器取付け用 オプション	なし 壁面取付け用プレート ポール取付け用キット レインシールド付ポール取付け用キット DINレール取付け用キット	(214829) (215108) (215109) (215049)										A B C D E											
17 露点センサ	DRYCAP®180M											1											
18 センサ保護 フィルター	焼結金属フィルター 真空用ステンレスフィルター	(HM47280SP) (HM47453SP)										A B											
19 プローブ取付け用 オプション	スウェジロック ISO 3/8" スウェジロック NPT 1/2" スウェジロック ISO 1/2"	(SWG12ISO38) (SWG12NPT12) (SWG12ISO12)										4 5 K											
20 取扱説明書	なし 英語 日本語	英語または日本語、いずれか1部のみ無償、 いずれも追加1部毎に¥3,000となります										A B J											
21 PC用アクセサリ	なし サービスポート用RS232ケーブル※ + MI70LINKソフトウェア サービスポート用USBケーブル※ + MI70LINKソフトウェア	(215005) (219916)										0 2 4											
22 校正	標準校正 (英文校正証明書付)											A										0	

※サービスポートは一時的な接続用のため、継続したご使用には適していません。