

CO₂湿度温度変換器 GMW93R オーダーフォーム(電圧出力)

項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CO₂湿度温度変換器	GMW90R											A 1
1 出力タイプ	電圧出力(3線式)											3
2 信号出力	0~10 V 0~5 V											2 3
3 アナログ出力 Ch1	相対湿度(RH)	0...100%RH										
	露点(Td)	-20...+55°C										
	混合比(x)	0...100 g/kg										
	エンタルピー(h)	範囲	低:	高:								
	露点(Td)	範囲	低:	高:								
	CO ₂	0...2000 ppm										
	CO ₂	0...5000 ppm										
	CO ₂	範囲	低:	高:								
	相対湿度(RH)	範囲	低:	高:								
	絶対湿度(A)	範囲	低:	高:								
	温度(T)	範囲	低:	高:								
	湿球温度(Tw)	範囲	低:	高:								
	温度露点温度差(dTd)	範囲	低:	高:								
	混合比(x)	範囲	低:	高:								
4 アナログ出力 Ch2	相対湿度(RH)	0...100%RH										
	露点(Td)	-20...+55°C										
	混合比(x)	0...100 g/kg										
	温度(T)	-5...+55°C										
	温度(T)	0...+60°C										
	エンタルピー(h)	範囲	低:	高:								
	露点(Td)	範囲	低:	高:								
	CO ₂	範囲	低:	高:								
	相対湿度(RH)	範囲	低:	高:								
	絶対湿度(A)	範囲	低:	高:								
	温度(T)	範囲	低:	高:								
	湿球温度(Tw)	範囲	低:	高:								
	温度露点温度差(dTd)	範囲	低:	高:								
	混合比(x)	範囲	低:	高:								
5 アナログ出力 Ch3	相対湿度(RH)	0...100%RH										
	露点(Td)	-20...+55°C										
	混合比(x)	0...100 g/kg										
	温度(T)	-5...+55°C										
	温度(T)	0...+60°C										
	エンタルピー(h)	範囲	低:	高:								
	露点(Td)	範囲	低:	高:								
	相対湿度(RH)	範囲	低:	高:								
	CO ₂	範囲	低:	高:								
	絶対湿度(A)	範囲	低:	高:								
	温度(T)	範囲	低:	高:								
	湿球温度(Tw)	範囲	低:	高:								
	温度露点温度差(dTd)	範囲	低:	高:								
	混合比(x)	範囲	低:	高:								
6 本体カラー	白(標準、ディスプレイ非表示)RAL9003 白(標準、ディスプレイ表示)RAL9003 黒(ディスプレイ非表示)RAL9005 黒(ディスプレイ表示)RAL9005 Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ非表示)RAL9003 Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ表示)RAL9003 白(ディスプレイ表示、CO ₂ レベルLED表示)RAL9003											0 1 2 3 8 9 A
7 単位	°C(摂氏) °F(華氏)											A B
8 ディスプレイ設定	標準設定 温度(T)+相対湿度(RH)+CO ₂ 温度(T)+エンタルピー(h)+CO ₂ 温度(T)+露点(Td)+CO ₂ 温度(T)+絶対湿度(A)+CO ₂ 温度(T)+湿球温度(Tw)+CO ₂ 温度(T)+温度露点温度差(dTd)+CO ₂ 温度(T)+混合比(x)+CO ₂											A H K S W Y X
9 標高設定	標準設定(海面) ユーザー特別設定 _____ m											0 X
10 CO ₂ レベルLED設定値	なし※ 標準設定 (黄色LED: 800 ppm, 赤色LED:1200 ppm)※※ ユーザー特別設定 範囲 黄: _____ 赤: _____ ppm※※											0 1 X A
12 取扱説明書	多言語クイックガイド											1

※項目6で0~9を選択した場合は「なし」を選択してください。

※※項目6でAを選択した場合は「1」か「X」を選択してください。

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

・GMW90シリーズの校正レポートは校正証明書付センサモジュールへの交換サービスとなります。詳しくはヴァイサラサービスセンターへお問い合わせください。

オプション/アクセサリ

品名	注文コード	備考
湿度温度モジュール	HTM10SP	GMW90用交換モジュール
CO ₂ モジュール	GM10SP	GMW90用交換モジュール
HM70接続ケーブル	219980SP	GMW90用 HM70接続
USBケーブル	219690	GMW90用 PC接続