

## CO2温度変換器 GMW93 オーダーフォーム(電圧出力)

項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CO2温度変換器	GMW90										3
1 出力タイプ	電圧出力(3線式)										3
2 信号出力	0~10 V										2
	0~5 V										3
3 アナログ出力 Ch1	CO2 0...2000 ppm										L
	CO2 0...5000 ppm										M
	CO2 範囲 低: 高: ppm										N
	温度(T) 範囲 低: 高: °C										T
4 アナログ出力 Ch2	温度(T) -5~+55°C										E
	温度(T) 0~+60°C										F
	CO2 範囲 低: 高: ppm										N
	温度(T) 範囲 低: 高: °C										T
5 本体カラー	白(標準、ディスプレイ非表示)RAL9003										0
	白(標準、ディスプレイ表示)RAL9003										1
	黒(ディスプレイ非表示)RAL9005										2
	黒(ディスプレイ表示)RAL9005										3
	Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ非表示)RAL9003										8
	Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ表示)RAL9003										9
	白(ディスプレイ表示、CO2レベルLED表示)RAL9003										A
6 単位	°C(摂氏)										A
	°F(華氏)										B
7 ディスプレイ設定	標準設定 温度(T)+CO2										A
	CO2										C
8 標高設定	標準設定(海面)										0
	ユーザー特別設定 _____ m										X
9 CO2 レベルLED設定値	なし※										0
	標準設定 (黄色LED: 800 ppm, 赤色LED:1200 ppm)※※										1
	ユーザー特別設定 範囲 黄: 赤: ppm※※										X A
11 取扱説明書	多言語クイックガイド										1

※項目5で0~9を選択した場合は「なし」を選択してください。  
 ※※項目5でAを選択した場合は「1」か「X」を選択してください。  
 ・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。  
 ・GMW90シリーズの校正サポートは校正証明書付センサモジュールへの交換サービスとなります。詳しくはヴァイサラサービスセンターへお問い合わせください。

### オプション/アクセサリ

品名	注文コード	備考
温度モジュール	TM10SP	GMW90用交換モジュール
CO2モジュール	GM10SP	GMW90用交換モジュール
HM70接続ケーブル	219980SP	GMW90用 HM70接続
USBケーブル	219690	GMW90用 PC接続