

CO₂温度変換器 GMW93 オーダーフォーム(電圧出力)

項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CO ₂ 温度変換器	GMW90										3
1 出力タイプ	電圧出力(3線式)										3
2 信号出力	0~10 V 0~5 V										2 3
3 アナログ出力 Ch1	CO ₂ 0...2000 ppm CO ₂ 0...5000 ppm CO ₂ 範囲 低: 高: ppm 温度(T) 範囲 低: 高: °C										L M N T
4 アナログ出力 Ch2	温度(T) -5~+55°C 温度(T) 0~+60°C CO ₂ 範囲 低: 高: ppm 温度(T) 範囲 低: 高: °C										E F N T
5 本体カラー	白(標準、ディスプレイ非表示)RAL9003 白(標準、ディスプレイ表示)RAL9003 黒(ディスプレイ非表示)RAL9005 黒(ディスプレイ表示)RAL9005 Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ非表示)RAL9003 Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ表示)RAL9003 白(ディスプレイ表示、CO ₂ レベルLED表示)RAL9003										0 1 2 3 8 9 A
6 単位	°C(摂氏) °F(華氏)										A B
7 ディスプレイ設定	標準設定 温度(T)+CO ₂ CO ₂										A C
8 標高設定	標準設定(海面) ユーザー特別設定 _____ m										0 X
9 CO ₂ レベルLED設定値	なし※ 標準設定 (黄色LED: 800 ppm, 赤色LED:1200 ppm)※※ ユーザー特別設定 範囲 黄: 赤: ppm※※										0 1 X A
11 取扱説明書	多言語クイックガイド										1

※項目5で0~9を選択した場合は「なし」を選択してください。

※※項目5でAを選択した場合は「1」か「X」を選択してください。

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

・GMW90シリーズの校正サポートは校正証明書付センサモジュールへの交換サービスとなります。詳しくはヴァイサラサービスセンターへお問い合わせください。

オプション/アクセサリ

品名	注文コード	備考
温度モジュール	TM10SP	GMW90用交換モジュール
CO ₂ モジュール	GM10SP	GMW90用交換モジュール
HM70接続ケーブル	219980SP	GMW90用 HM70接続
USBケーブル	219690	GMW90用 PC接続