

CO₂温度変換器 GMW94 オーダーフォーム(電流出力)

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	CO ₂ 温度変換器	GMW90	4								A	1
1	出力タイプ	電流出力(3線式)	4									
2	信号出力	4~20mA 0~20mA		4 5								
3	アナログ出力 Ch1	CO ₂ 0...2000 ppm CO ₂ 0...5000 ppm CO ₂ 範囲 低: 高: ppm 温度(T) 範囲 低: 高: °C			L M N T							
4	アナログ出力 Ch2	温度(T) -5~+55°C 温度(T) 0~+60°C CO ₂ 範囲 低: 高: ppm 温度(T) 範囲 低: 高: °C			E F N T							
5	本体カラー	白(標準、ディスプレイ非表示)RAL9003 白(標準、ディスプレイ表示)RAL9003 黒(ディスプレイ非表示)RAL9005 黒(ディスプレイ表示)RAL9005 Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ非表示)RAL9003 Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ表示)RAL9003 白(ディスプレイ表示、CO ₂ レベルLED表示)RAL9003				0 1 2 3 8 9 A						
6	単位	°C(摂氏) °F(華氏)					A B					
7	ディスプレイ設定	標準設定 温度(T)+CO ₂ CO ₂ のみ					A C					
8	標高設定	標準設定(海面) ユーザー特別設定 _____ m						0 X				
9	CO ₂ レベルLED設定値	なし※ 標準設定 (黄色LED: 800 ppm, 赤色LED:1200 ppm)※※ ユーザー特別設定 範囲 黄: 赤: _____ ppm※※						0 1 X				
11	取扱説明書	多言語クイックガイド										1

※項目5で0~9を選択した場合は「なし」を選択してください。
 ※※項目5でAを選択した場合は「1」か「X」を選択してください。
 ・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。
 ・GMW90シリーズの校正サポートは校正証明書付センサモジュールへの交換サービスとなります。詳しくはヴァイサラサービスセンターへお問い合わせください。

オプション/アクセサリ			
品名	注文コード	備考	
温度モジュール	TM10SP	GMW90用交換モジュール	
CO ₂ モジュール	GM10SP	GMW90用交換モジュール	
HM70接続ケーブル	219980SP	GMW90用 HM70接続	
USBケーブル	219690	GMW90用 PC接続	