



CO2湿度温度変換器 GMW95R オーダーフォーム(デジタル出力)

項目			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	CO2湿度温度変換器	GMW90R	5	0	A	A	A						A	2
6	本体カラー	白(標準、ディスプレイ非表示) RAL9003 白(標準、ディスプレイ表示) RAL9003 黒(ディスプレイ非表示) RAL9005 黒(ディスプレイ表示) RAL9005 Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ非表示) RAL9003 Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ表示) RAL9003 白(ディスプレイ表示、CO2レベルLED表示) RAL9003						0 1 2 3 8 9 A						
7	単位	°C(摂氏) °F(華氏)							A B					
8	ディスプレイ設定	標準設定 温度(T)+相対湿度(RH)+CO2 温度(T)+エンタルピー(h)+CO2 温度(T)+露点(Td)+CO2 温度(T)+絶対湿度(A)+CO2 温度(T)+湿球温度(Tw)+CO2 温度(T)+温度露点温度差(dTd)+CO2 温度(T)+混合比(x)+CO2							A H K S W Y X					
9	標高設定	標準設定(海面) ユーザー特別設定 _____ m								0 X				
10	CO2 レベルLED設定値	なし※ 標準設定 (黄色LED: 800 ppm, 赤色LED: 1200 ppm)※※ ユーザー特別設定 範囲 黄: _____ 赤: _____ ppm※※									0 1 X		A	
12	取扱説明書	多言語クイックガイド												2

※項目6で0～9を選択した場合は「なし」を選択してください。
※※項目6でAを選択した場合は「1」か「X」を選択してください。
・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。
・GMW90シリーズの校正サポートは校正証明書付センサモジュールへの交換サービスとなります。詳しくはヴァイサラサービスセンターへお問い合わせください。

オプション/アクセサリ			
品名	注文コード	備考	
湿度温度モジュール	HTM10SP	GMW90用交換モジュール	
CO2モジュール	GM10SP	GMW90用交換モジュール	
HM70接続ケーブル	219980SP	GMW90用 HM70接続	
USBケーブル	219690	GMW90用 PC接続	