

CO₂温度変換器 GMW95 オーダーフォーム(デジタル出力)

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	CO₂温度変換器	GMW90	5	0	0	0					A	2
5	本体カラー	白(標準、ディスプレイ非表示)RAL9003 白(標準、ディスプレイ表示)RAL9003 黒(ディスプレイ非表示)RAL9005 黒(ディスプレイ表示)RAL9005 Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ非表示)RAL9003 Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ表示)RAL9003 白(ディスプレイ表示、CO ₂ レベルLED表示)RAL9003					0 1 2 3 8 9 A					
6	単位	°C(摂氏) °F(華氏)					A B					
7	ディスプレイ設定	標準設定 温度(T)+CO ₂ CO ₂					A C					
8	標高設定	標準設定(海面) ユーザー特別設定 _____ m					0 X					
9	CO ₂ レベルLED設定値	なし※ 標準設定 (黄色LED: 800 ppm, 赤色LED:1200 ppm)※※ ユーザー特別設定 範囲 黄: _____ 赤: _____ ppm※※					0 1 X			A		
11	取扱説明書	多言語クイックガイド										2

※項目5で0~9を選択した場合は「なし」を選択してください。

※※項目5でAを選択した場合は「1」か「X」を選択してください。

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

・GMW90シリーズの校正サポートは校正証明書付センサモジュールへの交換サービスとなります。詳しくはヴァイサラサービスセンターへお問い合わせください

オプション/アクセサリ

品名	注文コード	備考
温度モジュール	TM10SP	GMW90用交換モジュール
CO ₂ モジュール	GM10SP	GMW90用交換モジュール
HM70接続ケーブル	219980SP	GMW90用 HM70接続
USBケーブル	219690	GMW90用 PC接続