

CO₂変換器/モジュール

一般空調向け

壁取り付け型

ダクト取付け型

注文コード	測定範囲	備考	
GMD20	0...2,000ppmから0...20,000ppmまで4タイプ※	表示器なし	
GMD20D	0...2,000ppmから0...20,000ppmまで4タイプ※	表示器付き	

※0...2,000ppm、0...5000ppm、0...10000ppm、0...20000ppmの中から一つ選択してください。

受注後の測定範囲の変更は出来ません。

ビル空調向け

壁取付け型

注文コード	測定範囲	備考	
GMW86P	0...2,000ppm	表示器なし、温度測定可	
GMW83	0...2,000ppm	表示器なし、温度測定可	
GMW83A	0...2,000ppm	表示器なし、温度測定可	
GMW83D	0...2,000ppm	表示器付、温度測定可	
GMW83DRP	0...2,000ppm	表示器付、湿度温度測定可	
GMW83DRPC	0...2,000ppm	表示器付、湿度温度測定可	
GMW83RP	0...2,000ppm	表示器なし、湿度温度測定可	
GMW83RPC	0...2,000ppm	表示器なし、湿度温度測定可	
GMW84	0...2,000ppm	表示器なし、温度測定可	
GMW84S	0...2,000ppm	表示器なし、温度測定可、リレー付	

* GMW83DRPC, GMW83RPCは校正証明書付

取扱説明書(追加分)

機種名	注文コード	備考	
GMD20	M210292EN	英語	
	M010292JA	日本語	