

ハンディタイプ湿度温度計 HM40

注文コード	測定範囲	備考	
HM41	-10…+60℃	指示計一体型	
HM42	-40…+100℃	セパレート極細プローブ型	
HM45	-40…+60℃	セパレートプローブ型	
HM46	-40…+100℃	セパレートロングプローブ型	

- ・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。
- ・標準でケースが付きます。
- ・HM42は 標準でメンブレンチューブセット・ラバースリーブセットが付きます。

オプション/アクセサリ

注文コード	品名	備考	
HM40INDI	HM40指示計		
227710SP	ベルトクリップ	3個入り	
225688SP	バッテリーカバー	3個入り	
229247SP	ニッケル水素充電電池×4		
229249SP	単3充電電池×2	USB充電器付	
235849SP	ショートプローブ用ケース(HM41・HM45)		
DRW242351SP	ロングプローブ用ケース(HM42・HM46)		
指示計一体型HM41			
HMP113 V00B2C1A0	HM41プローブ		
DRW238590SP	プラスチックロックキングブッシング	3個入り	
DRW236214SP	プラスチックグリッド		
230727SP	メンブレンフィルタ		
セパレート型HM42			
HM42PROBE	HM42プローブ		
19867HM	スチールグリッド		
19858HM	メンブレンチューブセット	5個入り	
19809HM	ラバースリーブセット	10個入り	
HM37067	校正用アダプタ		
セパレート型HM45			
HMP113 V00B2C1A0	HM45用プローブ		
HM40HANDLE	HM40用ハンドル・ケーブル		
DRW238590SP	プラスチックロックキングブッシング	3個入り	
DRW236214SP	プラスチックグリッド		
230727SP	メンブレンフィルタ		
セパレート型HM46			
HM46PROBE	HM46プローブ		
0195	焼結フィルタ		
10159HM	メンブレンフィルタ	+80℃まで	
6221	プラスチックグリッド	+80℃まで	
1558	スリーブ	50個入り	
HM36915	プローブホルダ		