

ハンディタイプ湿度温度計 HM70 オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	
	ハンディタイプ湿度温度計	HM70			1	A	0			
1	指示計(MI70)	無し※ あり(バッテリー、ACアダプター付き)	A J							
2	アクセサリ	無し アナログ出力ケーブル (0-1V出力,1Chのみ) (27168ZZ) MI70LINKソフトウェア+USBケーブル (219687)	0 2 4							
3	センサプローブ	HMP75 HMP75B※※ HMP76 HMP76B※※ HMP77 HMP77B※※	A F B C D E							
4	校正	室温において実施			1	A	0			
7	キャリングケース	無し キャリングケース HMP75/75B/77/77B用(全天候型プラスチック製) (MI70CASE3) キャリングケース 76/76B用(全天候型プラスチック製) (MI70CASE4) キャリングケース HMP75/75B/77/77B用(ソフトケース) (MI70SOFTCASE)	A D E F							
8	取扱説明書	英語 日本語						B J		

※プローブのみオーダーの場合は Aを選択
※※結露防止(プレヒート機能)、ケミカルパージ機能付

- ・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。
- ・日本語の校正証明書を発行する場合は、日本で再校正を行うため別途費用と納期がかかります。

オプション/アクセサリ

品名	対応機種	注文コード	
プラスチックグリッド	HMP75	6221	
メンブレンフィルター	HMP75	10159HM	
焼結金属フィルター	HMP75/76/77	DRW212987SP	
ステンレス焼結焼結フィルター	HMP76/77	HM47280SP	
PPSグリッド	HMP76/77	DRW010276SP	
ステンレス網付PPSグリッド	HMP76/77	DRW010281SP	
プローブホルダー	HMP76	HM36915	
HM60/70、HMP140用接続ケーブル	HMP75/76/77	HMA6070	
充電用ACアダプター	HMP75/76/77	MI70JPADAPTER	
HMT330用接続ケーブル	HMP75/76/77	211339	
HMW90用接続ケーブル	HMP75/76/77	219980SP	
充電バッテリー	MI70	26755	
MI70指示計	MI70	MI70J10	
MI70用10m延長ケーブル	MI70	213107SP	

取扱説明書(追加分)

機種名	注文コード	備考	
HM70	M210297EN	英語	
	M210297JA	日本語	