

湿度温度変換器 HMD/W/S 112

ダクト取付け型

(湿度測定範囲:0...100%RH)

注文コード	電源	温度測定範囲	出力	
HMD112	20...28VDC	-40...+60°C	4...20mA 2線式	

壁取付け型

(湿度測定範囲:0...100%RH)

注文コード	電源	温度測定範囲	出力	
HMW112	20...28VDC	-40...+60°C	4...20mA 2線式	

屋外設置型

(湿度測定範囲:0...100%RH)

注文コード	電源	温度測定範囲	出力	
HMS112	20...28VDC	-40...+60°C	4...20mA 2線式	

電源は、24VDCをお勧めします。

オプション/アクセサリ

品名	注文コード	備考	
コンジットフィッティング	210675SP	Oリング付 (M16x1.5/NPT1/2インチ)	
コンジットフィッティング	210674SP	Oリング付 (M16x1.5/PG9、RE-MS)	
締め具セットHMS110	237805	HMS110シリーズ用	
多孔質PTFEフィルタ	DRW239993SP	HMD110/HMW110シリーズ	
メンブレンフィルタ	ASM210856SP	HMD110/HMW110/HMS110シリーズ	
ターミナルブロック、青	236620SP	HMD110/HMW110/HMS110シリーズ	
PC接続用USBケーブル	219690	HMD110/HMW110/HMS110シリーズ	
HM70用接続ケーブル	219980SP	HMD110/HMW110/HMS110シリーズ	
HUMICAP180Rセンサ	HUMICAP180R	HMD110/HMW110/HMS110シリーズ	

取扱説明書(追加分)

機種名	注文コード	備考	
HMDWS110	M211692EN	多言語クイックガイド	