

湿度温度プローブ HMP4/5/7/8/9 温度プローブTMP1 + ホストデバイス Indigo200 組合せオーダーフォーム



ステップ1: プローブ選択

(湿度測定範囲: 0...100%RH)

注文コード	測定範囲	備考	
HMP4	-70...+180°C	高圧タイプ	
HMP5	-70...+180°C	高温タイプ	
HMP7	-70...+180°C	高湿タイプ	
HMP8	-70...+180°C	パイプライン取付タイプ	
HMP9	-40...+120°C	コンパクトタイプ	
TMP1	-70...+180°C	温度出力のみ	

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

ステップ2: Indigo201 または Indigo202選択

項目		1	2	3	4	5	
	ホストデバイス(アナログ出力)	Indigo201			A	0	
1	ディスプレイ	なし	0				
		あり	1				
2	アナログ出力	4...20 mA		A			
		0...20 mA		B			
		0...1V		C			
		0...5 V		D			
		0...10 V		E			
		1...5 V		F			
3	ケーブル	なし		0			
		リモートケーブル 1m		1			
		リモートケーブル 3m		2			
		リモートケーブル 5m		3			
		リモートケーブル 10m		4	A	0	

項目		1	2	3	4	5	
	ホストデバイス(デジタル出力)	Indigo202			A	0	
1,2		1	A				
3	ケーブル	なし		0			
		リモートケーブル 1m		1			
		リモートケーブル 3m		2			
		リモートケーブル 5m		3			
		リモートケーブル 10m		4			

デフォルト設定: 19200 bps; databits:8; parity: None; stopbits: 2