

## 温度プローブ(OEM用途向け) HMP110T オーダーフォーム

| 項目 |                       |                                                                                                                                                |                                      |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|
|    | <b>温度プローブ HMP110T</b> |                                                                                                                                                |                                      |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 1  | 信号出力                  | 0... 1 V<br>0... 2.5 V<br>0... 5 V<br>1... 5 V<br>4...20 mA 出力コンバータ用スケール<br>Modbus<br>RS485<br>ヴァイサラ製品対応インターフェイス (VDIGI)                       | A<br>B<br>C<br>D<br>I<br>M<br>R<br>V |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 2  | CH1出力                 | RS485 もしくは VDIGI ※<br>アナログ出力 温度(T) -40...+60℃<br>アナログ出力 温度(T) -40...+80℃                                                                       | 0<br>2<br>5                          |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 3  | センサ保護<br>フィルター        | フィルター付きプラスチックグリッド (DRW010525)<br>プラスチックグリッド (DRW010522)<br>ステンレス焼結金属フィルター (HM46670SP)                                                          | A<br>B<br>C                          |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 4  | アクセサリ                 | 無し<br>プラスチックナット (18350SP)<br>HMT120T/130T壁取付けタイプ用アタッチメント<br>ダクト取付けキット (215619)                                                                 | 0<br>1<br>2<br>3                     |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 5  | プローブケーブル              | 無し<br>0.3 m (+60℃) シールドケーブル (HMP50Z032)<br>3 m (+60℃) シールドケーブル (HMP50Z300SP)<br>1.5 m (+80℃) 耐熱ケーブル (225777SP)<br>3 m (+80℃) 耐熱ケーブル (225229SP) | 1<br>2<br>3<br>4<br>5                |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 6  | 取扱説明書                 | なし<br>多言語                                                                                                                                      | A<br>B                               |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| 7  | アナログ出力変換              | なし<br>4...20 mA 出力コンバータ ※※ (UI-CONVERTER-1CB)                                                                                                  | 0<br>1                               |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |

- ※ 信号出力でR またはV を選択した場合は、CH1出力で「0」を選択して下さい。  
 信号出力で A,B,C,D,I を選択した場合は、CH1出力で「0」以外を選択して下さい。  
 ※※ 信号出力で I を選択した場合は、アナログ出力変換で「1」を選択して下さい。  
 ・ 本製品は装置等への組込を前提としたOEM製品となります。