



湿度温度変換器 HMS112

項目				1	2	3	4	5	6	7	8	
湿度温度変換器				HMS110	2		V	A	1	N	N	
1	出力信号		4~20mA		2							
2	アナログ出力項目 Ch1	湿度 (RH)				A						
		露点 (Td)	-40~+60℃			B						
		温度 (T)	-40~+60℃			C						
		湿球温度 (Tw)	-40~+60℃			D						
		エンタルピー (h)	-40~460kJ/kg			H						
		露点 (Td)	ユーザー特別設定	範囲 低:	高:	℃	X					
		湿球温度 (Tw)	ユーザー特別設定	範囲 低:	高:	℃	Y					
		エンタルピー (h)	ユーザー特別設定	範囲 低:	高:	kJ/kg	Z					
3	アナログ出力項目 Ch2	露点 (Td)	-40~+60℃			0						
		温度 (T)	-40~+60℃			1						
		温度 (T)	-5~+55℃			2						
		温度 (T)	0~+50℃			3						
		温度 (T)	ユーザー特別設定	範囲 低:	高:	℃	X	V				
5	湿度センサ		Humicap180R					A				
6	取扱説明書		多言語クイックガイド						1	N	N	

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

オプション/アクセサリ

品名	注文コード	
リモートパネル・ディスプレイ	RDP100	
コンジット・フィッティング+Oリング (M16 x 1.5/NPT1/2インチ)	210675SP	
コンジット・フィッティング+Oリング (M16 x 1.5/PG9、RE-MS)	210674SP	
締め具セットHMS110	237805	
多孔質PTFEフィルタ	DRW239993SP	
メンブレンフィルタ	ASM210856SP	
ターミナルブロック、青	236620SP	
PC接続用USBケーブル	219690	
ハンディタイプHM70用接続ケーブル	219980SP	