

HMT120/130用プローブ HMP110 オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	HMT120/130用プローブ	HMP110	V	0	0			1	A	0	
4	センサ保護 フィルター	フィルター付きプラスチックグリッド (DRW010525) プラスチックグリッド (DRW010522) ステンレス焼結金属フィルター (HM46670SP) テフロン焼結フィルター (DRW244938SP)	A B C E								
5	アタッチメント	HMT120/130セパレートタイプ用 HMT120/130壁取付けタイプ用	0 2								
6	湿度センサ	HUMICAP180R 触媒センサ	C V					1	A	0	

固定出力プローブ HMP110REF オーダーフォーム

項目		1	2	
	固定出力プローブ	HMP110REF		
1	湿度出力(固定) 0%RH 50%RH 100%RH 特別設定: _____ %RH	A B C X		
2	温度出力(固定) -40℃ 20℃ 60℃ 特別設定: _____ °C		0 1 2 X	