

温度変換器 HMT130T オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	温度変換器	HMT130					T	A	0						
1	出力項目	温度	T												
2	変換器タイプ	壁取り付け	A												
		セパレート 3mケーブル	B												
		セパレート 5mケーブル	C												
		セパレート 10mケーブル	D												
		セパレート 10m + 10m延長ケーブル	E												
		セパレート 20mケーブル	F												
3	ディスプレイ	なし	0												
		あり(2行LCD)	1												
4	アナログ出力	0...1V 3線式	B												
		0...5V 3線式	C												
		0...10V 3線式	D												
	ユーザー特別設定	範囲 _____ V 3線式	X												
5	アナログ出力項目1	温度	B												
		-40...+60 °C	C												
		-20...+80 °C	D												
		0...+60 °C	E												
		-40...+80 °C	F												
		0...+50 °C	X												
	ユーザー特別設定	範囲 _____													
6	アナログ出力項目2	なし	A	0											
8	単位	°C(摂氏)	1												
		°F(華氏)	2												
9	センサ保護	プラスチックグリッド	(DRW010522)	1											
		フィルター付プラスチックグリッド	(DRW010525)	2											
		ステンレス焼結金属フィルタ (セパレートタイプのみ選択可)	(HM46670SP)	3											
		テフロン焼結フィルタ	(DRW244938SP)	E											
10	本体取付けキット	なし	A												
		取付けキット付レインシールド	(215109)	C											
11	ブローブ取付けキット	なし	1												
		ダクト取り付けキット	(215619)	2											
		ブローブマウンティングフランジ	(226061)	3											
		ラジエーションシールド(ボール取り付けキット付)	(DTR504A)	5											
		ブローブマウンティングクランプ (1個)	(225501)	6											
12	ケーブルブッシング	ケーブルグランド 2...6mmケーブル用 (標準)	A												
		コンジットフィッティング PG9	B												
		コンジットフィッティング NPT1/2"	C												
		ブッシングなし(ラバープラグによる背面からの結線)	D												
		ケーブルブッシングセット(ケーブルグランド, コンジットフィッティングPG9 + NPT1/2")	Z												
13	PCアクセサリ	なし	0												
		USBサービス用ケーブル	(219685)	1											
14	取扱説明書	なし	A												
		多言語	Z												

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。