

湿度温度変換器 HMT130 オーダーフォーム

項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
湿度温度変換器 HMT130							0							
1 温度出力	なし	H												
	あり	K												
	あり(湿度:触媒センサ)	V												
2 変換器タイプ	壁取り付け	A												
	セパレート 3mケーブル	B												
	セパレート 5mケーブル	C												
	セパレート 10mケーブル	D												
	セパレート 10m + 10m延長ケーブル	E												
	セパレート 20mケーブル	F												
3 ディスプレイ	なし	0												
	あり(2行LCD)	1												
4 アナログ出力	0...1V 3線式	B												
	0...5V 3線式	C												
	0...10V 3線式	D												
ユーザー特別設定	範囲 0 ~ _____ V 3線式	X												
5 アナログ出力項目1	相対湿度 0...100 %RH	1												
	露点/霜点 -20...+80 °C	2												
	エンタルピー -40...1500 kJ/kg	3												
	湿球温度 0...+80 °C	4												
	絶対湿度 0...300 g/m ³	5												
	混合比 0...500 g/kg d.a.	6												
	水蒸気圧 0...500 hPa	7												
	飽和水蒸気圧 0...500 hPa	8												
	露点 -20...+80°C	9												
ユーザー特別設定	項目 _____ 範囲 _____	X												
6 アナログ出力項目2	なし※	A												
	温度 -40...+60 °C	B												
	-20...+80 °C	C												
	0...+60 °C	D												
	-40...+80 °C	E												
	0...+50 °C	F												
ユーザー特別設定	範囲 _____	X												
8 単位	°C(摂氏)	1												
	°F(華氏)	2												
9 センサ保護	プラスチックグリッド	(DRW010522)	1											
	フィルター付プラスチックグリッド	(DRW010525)	2											
	ステンレス焼結金属フィルタ(セパレートタイプのみ選択可)	(HM46670SP)	3											
	テフロン焼結フィルタ	(DRW244938SP)	E											
10 本体取付けキット	なし	A												
	取付けキット付レインシールド	(215109)	C											
11 ブローブ取付けキット	なし	1												
	ダクト取り付けキット	(215619)	2											
	ブローブマウンティングフランジ	(226061)	3											
	ラジエーションシールド(ポール取り付けキット付)	(DTR504A)	5											
	ブローブマウンティングクランプ(1個)	(225501)	6											
12 ケーブルブッシング	ケーブルグランド 2...6mmケーブル用	A												
	コンジットフィッティング PG9	B												
	コンジットフィッティング NPT1/2"	C												
	ブッシングなし(ラバープラグによる背面からの結線)	D												
	ケーブルブッシングセット(ケーブルグランド, コンジットフィッティングPG9 + NPT1/2")	Z												
13 PCアクセサリ	なし	0												
	USBサービス用ケーブル	(219685)	1											
14 取扱説明書	なし	A												
	多言語	Z												

※項目1で、温度出力「なし」を選択した場合は選択してください。

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

・日本語の校正証明書を発行する場合は、日本で再校正を行うため別途費用と納期がかかります。