

湿度温度変換器 HMT130 オーダーフォーム

項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	湿度温度変換器 HMT130						0								
1	温度出力	なし あり あり(湿度:過酸化水素滅菌用触媒センサ)	H K V												
2	変換器タイプ	壁取り付け セパレート 3mケーブル セパレート 5mケーブル セパレート 10mケーブル セパレート 10m + 10m延長ケーブル セパレート 20mケーブル	A B C D E F												
3	ディスプレイ	なし あり(2行LCD)	0 1												
4	アナログ出力	0...1V 3線式 0...5V 3線式 0...10V 3線式	B C D												
	ユーザー特別設定	範囲 0 ~ _____ v 3線式	X												
5	アナログ出力項目1	相対湿度 0...100 %RH 露点/霜点 -20...+80 °C エンタルピー -40...1500 kJ/kg 湿球温度 0...+80 °C 絶対湿度 0...300 g/m ³ 混合比 0...500 g/kg d.a. 水蒸気圧 0...500 hPa 飽和水蒸気圧 0...500 hPa 露点 -20...+80°C	1 2 3 4 5 6 7 8 9												
	ユーザー特別設定	項目 _____ 範囲 _____	X												
6	アナログ出力項目2	なし※ 温度 -40...+60 °C -20...+80 °C 0...+60 °C -40...+80 °C 0...+50 °C	A B C D E F												
	ユーザー特別設定	範囲 _____	X				0								
8	単位	°C(摂氏) °F(華氏)	1 2												
9	センサ保護	プラスチックグリッド (DRW010522) フィルター付プラスチックグリッド (DRW010525) ステンレス焼結金属フィルタ (HM46670SP) テフロン焼結フィルタ (DRW244938SP)	1 2 3 E												
10	本体取付けキット	なし 取付けキット付レインシールド (215109)	A C												
11	プローブ取付けキット	なし ダクト取り付けキット (215619) プローブマウンティングフランジ (226061) ラジエーションシールド(ポール取り付けキット付) (DTR504A) プローブマウンティングクランプ(1個) (225501)	1 2 3 5 6												
12	ケーブルブッシング	ケーブルグランド 2...6mmケーブル用 コンジットフィッティング PG9 コンジットフィッティング NPT1/2" ブッシングなし(ラバープラグによる背面からの結線) ケーブルブッシングセット(ケーブルグランド, コンジットフィッティングPG9 + NPT1/2")	A B C D Z												
13	PCアクセサリ	なし USBサービス用ケーブル (219685)	0 1												
14	取扱説明書	なし 多言語	A Z												

※項目1で、温度出力「なし」を選択した場合は選択してください。
・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。
・日本語の校正証明書を発行する場合は、日本で再校正を行うため別途費用と納期がかかります。