

湿度温度変換器 HMT311 オーダーフォーム

項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
湿度温度変換器(壁取付けタイプ)	HMT310	1	B	A						4	A				1	A	2
1 変換器	HMT311	1															
2 出力項目	湿度+温度+露点+霜点+絶対湿度+湿球温度+混合比+エンタルピー+ppm+pw+pws	B															
3 取り付けプレート	取付プレート (72.5 x 115 mm)【推奨】 取付プレート(小)(48.5 x 115 mm)	5 6	A														
5 アナログ出力	4... 20 mA + RS232C※ 0... 20 mA + RS232C※ 1...5 V + RS232C※ 0...5 V + RS232C※ 0...10 V + RS232C※			1 2 J 4 5													
アナログ出力 Ch1-Ch2	アナログ出力 なし 相対湿度(RH) 0...100 %RH 温度(T) (下記測定範囲の項目参照) 露点(Td) -40...+60 °C 露点/霜点(Td/f) -40...+60 °C 絶対湿度(a) 0...160 g/m ³ 混合比(x) 0...160 g/kg d.a. 湿球温度(Tw) 0...+60 °C ppm 0...5000 水蒸気圧(pw) 0...1000 hPa 飽和水蒸気圧(pws) 0...1000 hPa エンタルピー(h) -40...+1500 kJ/kg				A B C D E F G H J K L M	A B C D E F G H J K L M											
特別設定 項目: Ch1 _____ Ch2 _____ 範囲: Ch1 _____ Ch2 _____							X X										
6 注)アナログ出力なしの場合は項目6,7共にAを選択してください。		Ch1 Ch2															
8 温度出力範囲	温度出力なし -60...+60 °C -40...+60 °C -20... +60 °C 0... +60 °C 特別設定: 注)上記以外の温度範囲の場合、範囲を指定してください						A B C F J X										
9 単位	°C(摂氏) °F(華氏)							1 2									
10 ケーブルコネクタ	8ピンコネクタ(5mケーブル付)								4								
11 取扱説明書	なし 英語 [英語または日本語、いずれか1部のみ無償、 日本語 [いずれも追加1部毎に¥3,000となります]									A B D	A						
13 湿度センサ	HumiCap 180R (標準センサ) HumiCap 180RC (標準センサ+コンポジットセンサ) HumiCap 180V (過酸化水素滅菌用触媒センサ) HumiCap 180VC (過酸化水素滅菌用触媒センサ+ケミカルパーズ機能付)											A D J K					
14 センサ保護	ステンレスネット付PPSグリッド【推奨】 (DRW010281SP) PPSグリッド (DRW010276SP) 焼結金属フィルター (HM47280SP)												A B C		1 A		
17 校正	ISO 9001 適合校正 (英文校正証明書付)※※															2	

※RS232CでPCと接続する場合、8ピンコネクタケーブルとDサブ9ピンコネクタを組み合わせる必要があります(要はんだ接続)
 ※※日本語の校正証明書を発行する場合は、日本で再校正を行うため別途費用と納期がかかります。