

湿度温度変換器 HMT313 オーダーフォーム

項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
湿度温度変換器(小型プローブタイプ) HMT310	3			A						4					1	2	
1 変換器 HMT313	3																
2 出力項目				A													
				B													
3 取り付けプレート					5												
					6	A											
5 アナログ出力							1										
							2										
							J										
							4										
							5										
アナログ出力								A	A								
Ch1-Ch2								B	B								
相対湿度 (RH)								C	C								
温度 (T)								J	J								
ppm								K	K								
水蒸気圧 (pw)								L	L								
飽和水蒸気圧 (pws)								M	M								
エンタルピー (h)								N	N								
露点 (Td)								P	P								
露点/霜点 (Td/f)								Q	Q								
絶対湿度 (a)								R	R								
混合比 (x)								S	S								
湿球温度 (Tw)																	
特別設定 項目: Ch1 _____ Ch2 _____								X	X								
範囲: Ch1 _____ Ch2 _____																	
6 注:アナログ出力なしの場合は項目6.7共にAを選択してください。																	
7																	
8 温度出力範囲								A	A								
								B	B								
								C	C								
								D	D								
								E	E								
								F	F								
								G	G								
								H	H								
								J	J								
								K	K								
								M	M								
								X	X								
特別設定: 注) 上記以外の温度範囲の場合、範囲を指定してください																	
9 単位										1							
										2							
10 ケーブルコネクタ										4							
11 取扱説明書																	
12 プローブケーブル長																	
13 湿度センサ																	
14 センサ保護																	
16 取付けキット																	
17 校正																	

※RS232CでPCと接続する場合、8ピンコネクタケーブルとDサブ9ピンコネクタを組み合わせる必要があります(要はんだ接続)

※※日本語の校正証明書を発行する場合は、日本で再校正を行うため別途費用と納期がかかります。