

湿度温度変換器 HMT315 オーダーフォーム

項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
湿度温度変換器(高温タイプ) HMT315	5			A						4					1		2
1 変換器 HMT315	5																
2 出力項目			A														
湿度+温度																	
湿度+温度+露点+霜点+絶対湿度+湿球温度+混合比+エンタルピー+ppm+pw+pws			B														
3 取り付けプレート					5												
取付プレート(72.5 x 115 mm)【推奨】																	
取付プレート(小)(48.5 x 115 mm)					6	A											
5 アナログ出力																	
4... 20 mA + RS232C※																	
0... 20 mA + RS232C※																	
1... 5 V + RS232C※																	
0... 5 V + RS232C※																	
0... 10 V + RS232C※																	
アナログ出力							A	A									
Ch1-Ch2							B	B									
相対湿度(RH)							C	C									
温度(T)																	
(下記測定範囲の項目参照)																	
ppm							J	J									
0... 5000																	
水蒸気圧(pw)							K	K									
0... 1000 hPa																	
飽和水蒸気圧(pws)							L	L									
0... 1000 hPa																	
エンタルピー(h)							M	M									
-40... +1500 kJ/kg																	
露点(Td)							N	N									
-40... +100 °C																	
露点/霜点(Td/f)							P	P									
-40... +100 °C																	
絶対湿度(a)							Q	Q									
0... 500 g/m³																	
混合比(x)							R	R									
0... 500 g/kg d.a.																	
湿球温度(Tw)							S	S									
0... +100 °C																	
特別設定 項目: Ch1 _____ Ch2 _____							X	X									
範囲: Ch1 _____ Ch2 _____																	
6 注: アナログ出力なしの場合は項目6,7共にAを選択してください。																	
7 注: アナログ出力なしの場合は項目6,7共にAを選択してください。																	
8 温度出力範囲																	
温度出力なし																	
-60... +60 °C																	
-40... +60 °C																	
-40... +120 °C																	
-40... +180 °C																	
-20... +60 °C																	
-20... +80 °C																	
-20... +120 °C																	
0... +60 °C																	
0... +100 °C																	
0... +120 °C																	
特別設定: 注) 上記以外の温度範囲の場合、範囲を指定してください																	
9 単位																	
°C(摂氏)																	
°F(華氏)																	
10 ケーブルコネクタ																	
8ピンコネクタ(5mケーブル付)																	
11 取扱説明書																	
なし																	
英語																	
日本語																	
英語または日本語、いずれか1部のみ無償、																	
いずれも追加1部毎に¥3,000となります																	
12 プローブケーブル長																	
2m																	
5m																	
10m																	
13 湿度センサ																	
HUMICAP180R (標準センサ)																	
HUMICAP180RC (標準センサ+コンポジットセンサ)																	
HUMICAP180V (触媒センサ)																	
HUMICAP180VC (触媒センサ+ケミカルパージ)																	
14 センサ保護																	
ステンレスネット付PPSグリッド【推奨】																	
(DRW010281SP)																	
PPSグリッド																	
(DRW010276SP)																	
焼結金属フィルター																	
(HM47280SP)																	
16 取付けキット																	
なし																	
取付けフランジ																	
(210697)																	
17 校正																	
ISO 9001 適合校正(英文校正証明書付)※※																	

※RS232CでPCと接続する場合、8ピンコネクタケーブルとDサブ9ピンコネクタを組合わせる必要があります(要はんだ接続)

※※日本語の校正証明書を発行する場合は、日本で再校正を行うため別途費用と納期がかかります。