

湿度温度変換器 HMT318 オーダーフォーム

項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	湿度温度変換器(パイプライン取付けタイプ) HMT318																
1	変換器	HMT318	8	A						4					1		2
2	出力項目	湿度+温度	A														
		湿度+温度+露点+霜点+絶対湿度+湿球温度+混合比+エンタルピー+ppm+pw+pws	B														
3	取付けプレート	取付プレート(72.5 x 115 mm)	5														
		取付プレート(小)(48.5 x 115 mm)	6	A													
5	アナログ出力	4... 20 mA + RS232C※			1												
		0... 20 mA + RS232C※			2												
		1...5 V + RS232C※			J												
		0...5 V + RS232C※			4												
		0...10 V + RS232C※			5												
	アナログ出力	アナログ出力 なし				A	A										
	Ch1-Ch2	相対湿度(RH) 0...100 %RH				B	B										
		温度(T) (下記測定範囲の項目参照)				C	C										
		ppm 0...5000				J	J										
		水蒸気圧(pw) 0...1000 hPa				K	K										
		飽和水蒸気圧(pws) 0...1000 hPa				L	L										
		エンタルピー(h) -40...+1500 kJ/kg				M	M										
		露点(Td) -40...+100 °C				N	N										
		露点/霜点(Td/f) -40...+100 °C				P	P										
		絶対湿度(a) 0...500 g/m ³				Q	Q										
		混合比(x) 0...500 g/kg d.a.				R	R										
		湿球温度(Tw) 0...+100 °C				S	S										
	特別設定	項目: Ch1 Ch2				X	X										
		範囲: Ch1 Ch2															
6																	
7	注:アナログ出力なしの場合は項目6,7共にAを選択してください。																
8	温度出力範囲	温度出力なし						A									
		-60...+60 °C						B									
		-40... +60 °C						C									
		-40... +120 °C						D									
		-40...+180 °C						E									
		-20... +60 °C						F									
		-20...+80 °C						G									
		-20... +120 °C						H									
		0... +60 °C						J									
		0...+100 °C						K									
		0...+120 °C						M									
	特別設定:	注) 上記以外の温度範囲の場合、範囲を指定してください						X									
9	単位	°C(摂氏)							1								
		F(華氏)							2								
10	ケーブルコネクタ	8ピンコネクタ(5mケーブル付)								4							
11	取扱説明書	なし									A						
		英語									B						
		日本語									D						
12	プローブケーブル長	2 m 232 mmプローブ										S					
		5 m 232 mmプローブ										T					
		10 m 232 mmプローブ										U					
		2 m 454 mmプローブ										V					
		5 m 454 mmプローブ										W					
		10 m 454 mmプローブ										Z					
13	湿度センサ	HumiCap 180R (長期安定性重視)											A				
		HumiCap 180RC (長期安定性重視+ケミカルパージ機能)											D				
		HumiCap 180V (触媒センサ)											J				
		HumiCap 180VC (触媒センサ+ケミカルパージ機能付)											K				
14	センサ保護	ステンレスネット付PPSグリッド【推奨】												A			
		PPSグリッド												B			
		焼結金属フィルター												C	1		
16	取付けキット	圧力フィッティング ISO1/2"														M	
		圧力フィッティング NPT1/2"														N	
		ボールバルブセット														E	
17	校正	ISO 9001 適合校正 (英文校正証明書付)※※															2

※RS232CでPCと接続する場合、8ピンコネクタケーブルとDサブ9ピンコネクタを組み合わせる必要があります(要はんだ接続)

※※日本語の校正証明書を発行する場合は、日本で再校正を行うため別途費用と納期がかかります。