

湿度温度変換器 HMT331 オーダーフォーム

項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
湿度温度変換器（壁取付けタイプ）	HMT330	1	0																A			A	1
1 変換器	HMT331	1																					
2 壁取付け用ブローブ	標準タイプ		A																				
	ショートブローブタイプ (LANもしくはWLANモジュール選択時のみ)		8	0																			
4 出力項目	湿度+温度			A																			
	湿度+温度+露点+霜点+絶対湿度+湿球温度+ 混合比+エンタルピー+ppm+pw+pws+露点温度差			B																			
5 ディスプレイ	なし				0																		
	あり（キーパッドにより設定変更可能）				1																		
6 電源供給	DC電源用絶縁タイプ (10... 35VDC)					1																	
	AC電源用ユニット (100... 240VAC) 注) 電源コードは付属しません					2																	
7 アナログ出力	4... 20 mA						1																
	0... 20 mA							2															
	0... 1V								3														
	0... 5 V									4													
	0... 10 V										5												
アナログ出力	Ch3のアナログ出力									A													
Ch1~Ch3	相対湿度 (RH)							B	B	B													
	温度 (T)							C	C	C													
	露点 (Td)							D	D	D													
	露点/霜点 (Td/f)							E	E	E													
	絶対湿度 (a)							F	F	F													
	湿球温度 (Tw)							G	G	G													
	混合比 (x)							H	H	H													
	エンタルピー (h)							J	J	J													
	ppm							K	K	K													
	水蒸気圧 (pw)							L	L	L													
	飽和水蒸気圧 (pws)							M	M	M													
	露点温度差 (dT)							N	N	N													
特別設定	項目: Ch1							X	X	X													
	範囲: Ch1																						
	Ch2																						
	Ch3																						
	Ch1																						
	Ch2																						
	Ch3 (オプションがない場合はA)																						
11 温度出力範囲	温度出力なし									A													
	-40...+60°C									B													
	-20...+60°C									F													
	0...+60°C									K													
特別設定	注) 上記以外の温度範囲の場合、範囲を指定してください									X													
12 単位	°C (摂氏)										1												
	F (華氏)										2												
13 モジュール1	なし											0											
	リレー出力 (無電圧接点×2)											1											
	RS485インターフェース											2											
	LANインターフェース (RJ45 2mケーブル付き)											4											
	注) AC100Vと併用できません。																						
14 モジュール2	なし											0											
	リレー出力 (無電圧接点×2)											1											
	Ch3アナログ出力											3											
	注) 項目10でA以外を選択した場合は、選択要																						
15 ケーブルブッシング	ケーブルグランド M20×1.5 【標準】															A							
注) AC電源は	コンジットフィッティング NPT1/2"															B							
8ピンコネクタを	8ピンコネクタ (5mケーブル付)															C							
通せません	8ピンコネクタ (ネジ端子付)															D							
16 変換器取付け用	なし																0						
オプション	壁面取付け用絶縁プレート【推奨】 (耐ノイズ○)																1						
	ボール取付け用キット																2						
	レインシールド付ボール取付け用キット																3						
	DINレール取付け用キット																4						
	ショートブローブ用取付けキット (項目2でショートブローブ選択時に要)																5						
17 湿度センサ	HumiCap 180R																	A					
	HumiCap 180RC																	C					
	HumiCap 180VC																	K					
18 センサ保護	ステンレスネット付PPSグリッド【推奨】 (応答○、防塵○)																		A				
フィルター	PPSグリッド (応答○、防塵×)																		B				
	焼結金属フィルター (応答△、防塵○、高湿×)																		C				
20 校正証明書	英文校正証明書+英語取説※※※																			B			
取扱説明書	英文校正証明書+日本語取説※※※																			J			
	和文校正証明書データ付+トレーサビリティ体系図※※※※+日本語取説																			4			
21 PC用アクセサリ	なし																						
	サービスポート用RS232ケーブル※※																			A			
	サービスポート用USBケーブル※※																			B			
																				E	A	1	

※コンボジットセンサとは湿度センサ素子とPt100温度センサ素子が一体化したセンサで、湿度センサを加熱しリフレッシュさせるセンサバージ機能を使用できます (ディスプレイ付推奨)。

※※サービスポートは一時的な接続用のため、継続したご使用には適していません。

※※※ISO9001適合の英文校正証明書は標準で付きます。項目20で「B」英文取説付 か「J」和文取説付 を選択してください。

※※※※和文校正証明書は、項目20で「4」を選択してください。