

湿度温度変換器 HMT334 オーダーフォーム

[illegible]

※コンポジットセンサとは湿度センサ素子とPt100温度センサ素子が一体化したセンサで、湿度センサを加熱しリフレッシュさせるセンサパージ機能を使用できます(ディスプレイ付推奨)。

※※サービスサポートは一時的な接続用のため、継続したご使用には適していません。

※※※ISO9001適合の英文校正証明書は標準で付きます。項目20で「B」英文取説付 か「J」和文取説付 を選択してください。

※※※※和文校正証明書は、項目20で「4」を選択してください