

湿度温度変換器 HMT337FC(燃料電池向け) オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	湿度温度変換器（高温高湿環境用気密タイプ）	HMT330	7															F	F			A	1	
1	変換器	HMT337	7																					
2	プローブケーブル長	2m 5m 10m 20m ※※※※※		S T U R																				
3	追加温度プローブ	なし 2m 5m 10m 20m		0 1 2 3 7																				
4	出力項目	露点+霜点+混合比(露点プローブのみの場合) 湿度+温度+露点+霜点+絶対湿度+湿球温度+混合比+エンタルピー +ppm+pw+pws+露点温度差(温度プローブ付の場合選択可)		C D																				
5	ディスプレイ	なし あり(キーパッドにより設定変更可能)		0 1																				
6	電源供給	DC電源用絶縁タイプ(10... 35VDC) AC電源用ユニット(100... 240VAC) 注)電源コードは付属しません				1 2																		
7	アナログ出力	4... 20 mA 0... 20 mA 0... 1V 0... 5 V 0... 10 V					1 2 3 4 5																	
	アナログ出力 Ch1-Ch3	Ch3のアナログ出力 なし 相対湿度(RH) 0...100%RH 温度(T) (下記測定範囲の項目参照) 露点(Td) -20...+100℃ 露点/霜点(Td/f) -20...+100℃ 絶対湿度(a) 0...600g/m³ 湿球温度(Tw) 0...+100℃ 混合比(x) 0...500g/kg d.a. エンタルピー(h) -40...+1500kJ/kg ppm 0...5000 水蒸気圧(pw) 0...1000hPa 飽和水蒸気圧(pws) 0...1000hPa 露点温度差(dT) -10...+50℃ 特別設定 項目: Ch1 _____ Ch2 _____ (オプション) Ch3 _____ 範囲: Ch1 _____ Ch2 _____ (オプション) Ch3 _____ Ch1 Ch2 Ch3 (オプションがない場合はA)		B B C C C D D D E E E F F F G G G H H H J J J K K K L L L M M M N N N X X X																				
8																								
9																								
10																								
11	温度出力範囲	温度出力なし -40...+60℃ -40...+80℃ -40...+120℃ -40...+180℃ -20...+60℃ -20...+80℃ -20...+120℃ -20...+180℃ 0...+60℃ 0...+100℃ 0...+120℃ 0...+180℃ -60...+60℃ 特別設定: 注)上記以外の温度範囲の場合、範囲を指定してください		A B C D E F G H J K L M N P X																				
12	単位	℃(摂氏) ℉(華氏)					1 2																	
13	モジュール1	なし リレー出力(無電圧接点×2) RS485インターフェース LANインターフェイス(RJ45 2mケーブル付き)					0 1 2 4																	
14	モジュール2	なし リレー出力(無電圧接点×2) Ch3アナログ出力 注)項目10でA以外を選択した場合は、選択要					0 1 3																	
15	ケーブルプッシング 注)AC電源は 8ピンコネクタを 通せません	ケーブルグランド M20×1.5【標準】 コンジットフィッティング NPT1/2" 8ピンコネクタ(5mケーブル付) 8ピンコネクタ(ネジ端子付)	(214728SP) (214780SP)														A B C D							
16	変換器取付け用 オプション	なし 壁面取付け用絶縁プレート【推奨】(耐ノイズ○) ボール取付け用キット レインシールド付ボール取付け用キット DINレール取付け用キット	(214829) (215108) (215109) (215094)				0 1 2 3 4																	
17	湿度センサ	HumiCap 180RC (燃料電池用コンポジットセンサ)																F						
18	センサ保護	メンブレン付ステンレスフィルター	(214848SP)																F					
19	プローブ取付け用 オプション	なし スウェッジロック NPT1/2" スウェッジロック ISO R3/8" スウェッジロック NPT1/2"(湿度用)+ スウェッジロック NPT1/8"(温度用) スウェッジロック ISO R3/8"(湿度用)+ スウェッジロック ISO R1/8"(温度用) スウェッジロック ISO G1/2"(湿度用) 加温プローブ用(湿度温度/温度)水滴防止キット	(SWG12NPT12) (SWG12ISO38) (SWG12NPT12, SWG6NPT18) (SWG12ISO38, SWG6ISO18) (SWG12ISO12) (HMT330WPA)																	A K L Q R Y 1				
20	校正証明書 取扱説明書	英文校正証明書+英語取説※※※ 英文校正証明書+日本語取説※※※ 和文校正証明書データ付+トレーサビリティ体系図※※※※+日本語取説	取説は1部のみ無償、 追加1部毎に¥3,000となります																	B J 4				
21	PC用アクセサリ	なし サービスポート用RS232ケーブル※ サービスポート用USBケーブル※	(194																					

ご注意:この製品は防爆対応機器ではありません。

※サービスポートは一時的な接続用のため、継続したご使用には適していません。

※※※ISO9001適合の英文校正証明書は標準で付きます。項目20で「B」英文取説付 か「J」和文取説付 を選択してください。

※※※※和文校正証明書は、項目20で「4」を選択してください。

※※※※※項目2で20mケーブル選択時、項目16でホール取付キット、レインシールド付ホール取付キットは選択できませんが、別途アクセサリとしてご注文いただけます。