

湿度温度変換器 HMT337(加温プローブ) オーダーフォーム

項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
湿度温度変換器 (高温高温環境用気密タイプ) HMT330	7																					A	1
1 変換器 HMT337	7																						
2 プローブケーブル長	2m	5m	10m	20m ※※※																			
3 追加温度プローブ	なし	2m	5m	10m	20m																		
4 出力項目	露点+霜点+混合比(露点プローブのみの場合)	湿度+温度+露点+霜点+絶対湿度+湿球温度+混合比+エンタルピー	+ppm+pw+pws+露点温度差(温度プローブ付の場合選択可)																				
5 ディスプレイ	なし	あり (キーパッドにより設定変更可能)																					
6 電源供給	DC電源用絶縁タイプ(10... 35VDC)	AC電源用ユニット(100... 240VAC)																					
7 アナログ出力	4... 20 mA	0... 20 mA	0... 1V	0... 5 V	0... 10 V																		
アナログ出力	Ch3のアナログ出力	なし																					
Ch1-Ch3	相対湿度 (RH)	0...100%RH																					
	温度 (T)	(下記測定範囲の項目参照)																					
	露点 (Td)	-20...+100°C																					
	露点/霜点 (Td/f)	-20...+100°C																					
	絶対湿度 (a)	0...600g/m ³																					
	湿球温度 (Tw)	0...+100°C																					
	混合比 (x)	0...500g/kg d.a.																					
	エンタルピー (h)	-40...+1500kJ/kg																					
	ppm	0...5000																					
	水蒸気圧 (pw)	0...1000hPa																					
	飽和水蒸気圧 (pws)	0...1000hPa																					
	露点温度差 (dT)	-10...+50°C																					
特別設定	項目: Ch1	Ch2	(オプション) Ch3																				
	範囲: Ch1	Ch2	(オプション) Ch3																				
8		Ch1																					
9		Ch2																					
10		Ch3 (オプションがない場合はA)																					
11 温度出力範囲	温度出力なし	-40...+60°C	-40...+80°C	-40...+120°C	-40...+180°C																		
		-20...+60°C	-20...+80°C	-20...+120°C	-20...+180°C																		
		0...+80°C	0...+100°C	0...+120°C	0...+180°C																		
		-60...+60°C																					
特別設定:																							
12 単位	°C (摂氏)	F (華氏)																					
13 モジュール1	なし	リレー出力 (無電圧接点×2)	RS485インターフェース	LANインターフェース (RJ45 2mケーブル付き)																			
14 モジュール2	なし	リレー出力 (無電圧接点×2)	Ch3アナログ出力																				
15 ケーブルブッシング	ケーブルグランド M20×1.5【標準】	注) AC電源は	8ピンコネクタを	通せません																			
	コンジットフィッティング NPT1/2"	8ピンコネクタ (5mケーブル付)	8ピンコネクタ (ネジ端子付)																				
16 変換器取付け用オプション	なし	壁面取付け用絶縁プレート【推奨】 (耐ノイズ○)	ボール取付け用キット	レインシールド付ボール取付け用キット	DINレール取付け用キット																		
17 湿度センサ	HumiCap 180RC	HumiCap 180RC	HumiCap 180VC																				
18 センサ保護フィルター	ステンレスネット付PPSグリッド【推奨】 (応答○、防塵○)	焼結金属フィルター (応答△、防塵◎、高温×)	ステンレスグリッド (応答◎、防塵×)																				
19 プローブ取付け用オプション	ダクト取付けキット	スウェジロック NPT1/2"	スウェジロック ISO R3/8"	ダクト取付けキット(湿度+温度用)	スウェジロック NPT1/2" (湿度用)+ スウェジロック NPT1/8" (温度用)	スウェジロック ISO R3/8" (湿度用)+ スウェジロック ISO R1/8" (温度用)	スウェジロック ISO G1/2" (湿度用)	加温プローブ用(湿度温度/温度)水滴防止キット															
20 取扱説明書	英語	日本語																					
21 PC用アクセサリ	なし	サービスポート用RS232ケーブル※	サービスポート用USBケーブル※																				
22 校正	ISO 9001 適合校正 (英文校正証明書付) ※※																						

※サービスポートは一時的な接続用のため、継続したご使用には適していません。

※※日本語の校正証明書を発行する場合は、日本で再校正を行うため別途費用と納期がかかります。

※※※項目2で20mケーブル選択時、項目16でボール取付けキット、レインシールド付ボール取付けキットは選択できませんが、別途アクセサリとしてご注文いただけます。