

湿度温度変換器 HMT337 オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	湿度温度変換器（高温環境用気密タイプ）	HMT330	7	0	B																		A	1		
1	変換器	HMT337	7																							
2	プローブケーブル長	2m 5m 10m 20m ※※※※※		S T U R	0																					
4	出力項目	湿度+温度+露点+霜点+絶対湿度+湿球温度+ 混合比+エンタルピー+ppm+pw+pws+露点温度差			B																					
5	ディスプレイ	なし あり（キーパッドにより設定変更可能）				0 1																				
6	電源供給	DC電源用絶縁タイプ（10... 35VDC） AC電源用ユニット（100... 240VAC） 注）電源コードは付属しません					1 2																			
7	アナログ出力	4... 20 mA 0... 20 mA 0... 1V 0... 5 V 0... 10 V						1 2 3 4 5																		
	アナログ出力	Ch3のアナログ出力 なし										A														
	Ch1-Ch3	相対湿度 (RH) 温度 (T) 露点 (Td) 露点/霜点 (Td/f) 絶対湿度(a) 湿球温度 (Tw) 混合比 (x) エンタルピー (h) ppm 水蒸気圧 (pw) 飽和水蒸気圧 (pws) 露点温度差 (dT)			0...100%RH (下記測定範囲の項目参照) -20...+100℃ -20...+100℃ 0...600g/m ³ 0...+100℃ 0...500g/kg d.a. -40...+1500kJ/kg				B C D E F G H J K L M N X	B C D E F G H J K L M N X	A B C D E F G H J K L M N P X															
	特別設定 項目:	Ch1 _____ Ch2 _____ (オプション) Ch3 _____																								
	範囲:	Ch1 _____ Ch2 _____ (オプション) Ch3 _____																								
8																										
9																										
10																										
11	温度出力範囲	温度出力なし -40...+60℃ -40...+80℃ -40...+120℃ -40...+180℃ -20...+60℃ -20... +80℃ -20...+120℃ -20... +180℃ 0...+60℃ 0...+100℃ 0...+120℃ 0...+180℃ -60...+60℃											A B C D E F G H J K L M N P X													
	特別設定:	注)上記以外の温度範囲の場合、範囲を指定してください																								
12	単位	℃(摂氏) ℉(華氏)											1 2													
13	モジュール1	なし リレー出力（無電圧接点×2） RS485インターフェース LANインターフェイス（RJ45 2mケーブル付き）												0 1 2 4												
14	モジュール2	なし リレー出力（無電圧接点×2） Ch3アナログ出力 注)項目10でA以外を選択した場合は、選択要												0 1 3												
15	ケーブルブッシング	ケーブルグランド M20*1.5【標準】 注)AC電源は コンジットフィッティング NPT1/2” 8ピンコネクタを 8ピンコネクタ（5mケーブル付） 通せません 8ピンコネクタ（ネジ端子付） ブッシングセット（ケーブルグランド M20*1.5 + コンジットフィッティング NPT1/2”）															A B C D G									
16	変換器取付け用 オプション	なし 壁面取付け用絶縁プレート【推奨】（耐ノイズ○） ポール取付け用キット レインシールド付ポール取付け用キット DINレール取付け用キット															0 1 2 3 4									
17	湿度センサ	HumiCap 180R （標準センサ） HumiCap 180RC （標準センサ+コンポジットセンサ※） HumiCap 180VC （過酸化水素滅菌用触媒センサ+コンポジットセンサ※）															A C K									
18	センサ保護 フィルター	ステンレスネット付PPSグリッド【推奨】（応答○、防塵○） PPSグリッド（応答◎、防塵×） 焼結金属フィルター（応答△、防塵◎、高湿×） ステンレスグリッド（応答◎、防塵×）															A B C D									
19	プローブ取付け用 オプション	なし ケーブルグランドARGO ダクト取付けキット スウェジロック NPT 1/2” スウェジロック ISO R3/8” スウェジロック ISO G1/2”															A D C K L Y									
20	校正証明書 取扱説明書	英文校正証明書+英語取説※※※ 英文校正証明書+日本語取説※※※ 和文校正証明書データ付+トレーサビリティ体系図※※※※+日本語取説																				B J 4				
21	PC用アクセサリ	なし サービスポート用USBケーブル※※																				A E	A	1		

※コンポジットセンサとは湿度センサ素子とPt100温度センサ素子が一体化したセンサで、湿度センサを加熱しリフレッシュさせるセンサパージ機能を使用できます（ディスプレイ付推奨）。
※※サービスポートは一時的な接続用のため、継続したご使用には適していません。
※※※ISO9001適合の英文校正証明書は標準で付きます。項目20で「B」英文取説付 か 「J」和文取説付 を選択してください。
※※※※和文校正証明書は、項目20で「4」を選択してください。
※※※※※項目2で20mケーブル選択時、項目16でポール取付キット、レインシールド付ポール取付キットは選択できませんが、別途アクセサリとしてご注文いただけます。