

湿度温度変換器 HMT338 オーダーフォーム

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
湿度温度変換器 (パイプライン取付けタイプ)		HMT338		8	0																		A	1
1	変換器	HMT338		8																				
2	プローブケーブル長	2m (232mmプローブ) 5m (232mmプローブ) 10m (232mmプローブ) 2m (454mmプローブ) 5m (454mmプローブ) 10m (454mmプローブ) 20m (454mmプローブ) ※※※※		V W X 1 2 3 9	0																			
4	出力項目	湿度+温度 湿度+温度+露点+霜点+絶対湿度+湿球温度+ 混合比+エンタルピー+ppm+pw+pws+露点温度差		A B																				
5	ディスプレイ	なし あり (キーパッドにより設定変更可能)		0 1																				
6	電源供給	DC電源用絶縁タイプ (10... 35VDC) AC電源用ユニット (100... 240VAC) 注) 電源コードは付属しません				1 2																		
7	アナログ出力	4... 20 mA 0... 20 mA 0... 1V 0... 5 V 0... 10 V				1 2 3 4 5																		
8	アナログ出力	Ch3のアナログ出力 なし Ch1-Ch3 相対湿度 (RH) 0...100%RH 温度 (T) (下記測定範囲の項目参照) 露点 (Td) -20...+100°C 露点/霜点 (Td/f) -20...+100°C 絶対湿度 (a) 0...600g/m³ 湿球温度 (Tw) 0...+100°C 混合比 (x) 0...500g/kg d.a. エンタルピー (h) -40...+1500kJ/kg ppm 0...5000 水蒸気圧 (pw) 0...1000hPa 飽和水蒸気圧 (pws) 0...1000hPa 露点温度差 (dT) -10...+50°C 特別設定 項目: Ch1 Ch2 (オプション) Ch3 範囲: Ch1 Ch2 (オプション) Ch3 Ch1 Ch2 Ch3 (オプションがない場合はA)																						
9																								
10																								
11	温度出力範囲	温度出力なし -40...+60°C -40...+80°C -40...+120°C -40...+180°C -20...+60°C -20...+80°C -20...+120°C -20...+180°C 0...+60°C 0...+100°C 0...+120°C 0...+180°C -60...+60°C 特別設定: 注) 上記以外の温度範囲の場合、範囲を指定してください		A B C D E F G H J K L M N P X																				
12	単位	°C (摂氏) °F (華氏)				1 2																		
13	モジュール1	なし リレー出力 (無電圧接点×2) RS485インターフェース LANインターフェース (RJ45 2mケーブル付き)				0 1 2 4																		
14	モジュール2	なし リレー出力 (無電圧接点×2) Ch3アナログ出力 注) 項目10でA以外を選択した場合、選択要				0 1 3																		
15	ケーブルブッシング	ケーブルグランド M20×1.5 【標準】 注) AC電源は コンジットフィッティング NPT1/2" 8ピンコネクタを 8ピンコネクタ (5mケーブル付) 通せません 8ピンコネクタ (ネジ端子付)		(214728SP) (214780SP)																				
16	変換器取付け用オプション	なし 壁面取付け用絶縁プレート【推奨】 (耐ノイズ○) ボール取付け用キット レインシールド付ボール取付け用キット DINレール取付け用キット		(214829) (215108) (215109) (215094)																				
17	湿度センサ	HumiCap 180R (標準センサ) HumiCap 180RC (標準センサ+コンボジットセンサ※) HumiCap 180VC (触媒センサ+コンボジットセンサ※)																						
18	センサ保護	ステンレスネット付PPSグリッド【推奨】 (応答○、防塵○) PPSグリッド (応答◎、防塵×) 焼結金属フィルター (応答△、防塵◎、高温×) ステンレスグリッド (応答◎、防塵×)		(DRW010281SP) (DRW010276SP) (HM47280SP) (HM47453SP)																				
19	プローブ取付け用オプション	ボールバルブセット フィッティング NPT1/2" フィッティング ISO R1/2"		(212810SP) (DRW212076SP)																				
20	取扱説明書	英語 日本語 英語または日本語、いずれか1部のみ無償、 いずれも追加1部毎に¥3,000となります																						
21	PC用アクセサリ	なし サービスポート用RS232ケーブル※※ サービスポート用USBケーブル※※		(19446ZZ) (219916)																				
22	校正	ISO 9001 適合校正 (英文校正証明書付)※※※																						

※コンボジットセンサとは湿度センサ素子とPt100温度センサ素子が一体化したセンサで、湿度センサを加熱しリフレッシュさせるセンサバージ機能を使用できます (ディスプレイ付推奨)。

※※サービスポートは一時的な接続用のため、継続したご使用には適していません。

※※※日本語の校正証明書を発行する場合は、日本で再校正を行うため別途費用と納期がかかります。

※※※※項目2で20mケーブル選択時、項目16でボール取付けキット、レインシールド付ボール取付けキットは選択できませんが、別途アクセサリとしてご注文いただけます。