

湿度温度変換器 HMT338 オーダーフォーム

項目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
湿度温度変換器 (パイプライン取付けタイプ) HMT338		8	0																			A	1
1 変換器	HMT338		8																				
2	プローブケーブル長		2m (232mmプローブ)	V																			
			5m (232mmプローブ)	W																			
			10m (232mmプローブ)	X																			
			2m (454mmプローブ)	1																			
			5m (454mmプローブ)	2																			
			10m (454mmプローブ)	3																			
			20m (454mmプローブ) ※※※※※	9	0																		
4 出力項目	湿度+温度			A																			
	湿度+温度+露点+霜点+絶対湿度+湿球温度+混合比+エンタルピー+ppm+pw+pws+露点温度差			B																			
5 ディスプレイ	なし			0																			
	あり (キーパッドにより設定変更可能)			1																			
6 電源供給	DC電源用絶縁タイプ (10... 35VDC)					1																	
	AC電源用ユニット (100... 240VAC) 注) 電源コードは付属しません					2																	
7 アナログ出力	4... 20 mA					1																	
	0... 20 mA					2																	
	0... 1V					3																	
	0... 5 V					4																	
	0... 10 V					5																	
アナログ出力	Ch3のアナログ出力		なし							A													
Ch1-Ch3	相対湿度 (RH)		0...100%RH				B	B		B													
	温度 (T)		(下記測定範囲の項目参照)				C	C		C													
	露点 (Td)		-20...+100°C				D	D		D													
	露点/霜点 (Td/f)		-20...+100°C				E	E		E													
	絶対湿度 (a)		0...600g/m ³				F	F		F													
	湿球温度 (Tw)		0...+100°C				G	G		G													
	混合比 (x)		0...500g/kg d.a.				H	H		H													
	エンタルピー (h)		-40...+1500kJ/kg				J	J		J													
	ppm		0...5000				K	K		K													
	水蒸気圧 (pw)		0...1000hPa				L	L		L													
	飽和水蒸気圧 (pws)		0...1000hPa				M	M		M													
	露点温度差 (dT)		-10...+50°C				N	N		N													
特別設定	項目:	Ch1	Ch2	(オプション) Ch3			X	X	X														
	範囲:	Ch1	Ch2	(オプション) Ch3																			
				Ch1																			
				Ch2																			
				Ch3 (オプションがない場合はA)																			
11 温度出力範囲	温度出力なし									A													
	-40...+60°C									B													
	-40...+80°C									C													
	-40...+120°C									D													
	-40...+180°C									E													
	-20...+60°C									F													
	-20...+80°C									G													
	-20...+120°C									H													
	-20...+180°C									J													
	0...+60°C									K													
	0...+100°C									L													
	0...+120°C									M													
	0...+180°C									N													
	-60...+60°C									P													
特別設定:	注) 上記以外の温度範囲の場合、範囲を指定してください									X													
12 単位	°C (摂氏)					1																	
	°F (華氏)					2																	
13 モジュール1	なし									0													
	リレー出力 (無電圧接点×2)									1													
	RS485インターフェース									2													
	LANインターフェース (RJ45 2mケーブル付き)									4													
14 モジュール2	なし									0													
	リレー出力 (無電圧接点×2)									1													
	Ch3アナログ出力 注) 項目10でA以外を選択した場合、選択要									3													
15 ケーブルブッシング	ケーブルグランド M20*1.5【標準】		(214728SP)							A													
注) AC電源は	コンジットフィッティング NPT1/2"		(214780SP)							B													
8ピンコネクタを	8ピンコネクタ (5mケーブル付)									C													
通せません	8ピンコネクタ (ネジ端子付)									D													
16 変換器取付け用オプション	なし									0													
	壁面取付け用絶縁プレート【推奨】 (耐ノイズ○)		(214829)							1													
	ボール取付け用キット		(215108)							2													
	レインシールド付ボール取付け用キット		(215109)							3													
	DINレール取付け用キット		(215094)							4													
17 湿度センサ	HumiCap 180R (標準センサ)									A													
	HumiCap 180RC (標準センサ+コンボジットセンサ※)									C													
	HumiCap 180VC (触媒センサ+コンボジットセンサ※)									K													
18 センサ保護	ステンレスネット付PPSグリッド【推奨】 (応答○、防塵○)		(DRW010281SP)							A													
	PPSグリッド (応答◎、防塵×)		(DRW010276SP)							B													
	焼結金属フィルター (応答△、防塵◎、高温×)		(HM47280SP)							C													
	ステンレスグリッド (応答◎、防塵×)		(HM47453SP)							D													
19 プローブ取付け用オプション	ボールバルブセット									M													
	フィッティング NPT1/2"		(212810SP)							N													
	フィッティング ISO R1/2"		(DRW212076SP)							V													
20 校正証明書	英文校正証明書+英語取説※※※									B													
取扱説明書	英文校正証明書+日本語取説※※※									J													
	和文校正証明書データ付+トレーサビリティ体系図※※※※+日本語取説									4													
21 PC用アクセサリ	なし									A													
	サービスポート用RS232ケーブル※※		(19446ZZ)							B													
	サービスポート用USBケーブル※※		(219916)							E													

※コンボジットセンサとは湿度センサ素子とPt100温度センサ素子が一体化したセンサで、湿度センサを加熱しリフレッシュさせるセンサバージ機能を使用できます (ディスプレイ付推奨)。

※※サービスポートは一時的な接続用のため、継続したご使用には適していません。

※※※ISO9001適合の英文校正証明書は標準で付きます。項目20で「B」英文取説付 か 「J」和文取説付 を選択してください。

※※※※和文校正証明書は、項目20で「4」を選択してください。

※※※※※項目2で20mケーブル選択時、項目16でボール取付けキット、レインシールド付ボール取付けキットは選択できませんが、別途アクセサリとしてご注文いただけます。