

湿度温度変換器 HMW112

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	
	湿度温度変換器	HMW110			V		1	N	N	
1	出力信号	4~20mA	2							
		Modbus	M							
2	アナログ出力項目	湿度 (RH)		A						
	Ch1	露点 (Td)	-40~+60℃	B						
		温度 (T)	-40~+60℃	C						
		湿球温度 (Tw)	-40~+60℃	D						
		エンタルピー (h)	-40~460kJ/kg	H						
	ユーザー特別設定	露点 (Td)	範囲	℃	X					
	ユーザー特別設定	湿球温度 (Tw)	範囲	℃	Y					
	ユーザー特別設定	エンタルピー (h)	範囲	kJ/kg	Z					
		なし (Modbus選択時)		N						
3	アナログ出力項目	露点 (Td)	-40~+60℃	0						
	Ch2	温度 (T)	-40~+60℃	1						
		温度 (T)	-5~+55℃	2						
		温度 (T)	0~+50℃	3						
	ユーザー特別設定	温度 (T)	範囲	℃	X					
		なし (Modbus選択時)		N	V					
5	湿度センサ	Humicap180R				A				
		触媒センサ (過酸化水素滅菌用)				C				
6	取扱説明書	多言語クイックガイド					1	N	N	

・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

オプション/アクセサリ

品名	注文コード	
コンジット・フィッティング+Oリング (M16 x 1.5/NPT1/2インチ)	210675SP	
コンジット・フィッティング+Oリング (M16 x 1.5/PG9、RE-MS)	210674SP	
多孔質PTFEフィルタ	DRW239993SP	
メンブレンフィルタ	ASM210856SP	
ターミナルブロック、青	236620SP	
PC接続用USBケーブル	219690	
ハンディタイプHM70用接続ケーブル	219980SP	