

一般空調設備向け湿度温度変換器 HMW92(電流出力)

項目		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	一般空調設備向け湿度温度変換器 HMW90	HMW90	2	1			A		0	0	A	1	
1	出力タイプ	電流出力（2線式）	2										
2	信号出力	4...20 mA	1										
3	アナログ出力項目	相対湿度(RH)	0...100 %RH		B								
	Ch1	露点/霜点(Td/f)	-20...+55 °C		C								
		混合比(x)	0...100 g/kg		D								
		エンタルピー(h) ※	範囲: kJ/kg		H								
		露点/霜点(Td/f) ※	範囲: °C		K								
		相対湿度(RH) ※	範囲: %RH		R								
		絶対湿度(a) ※	範囲: g/m³		S								
		温度(T) ※	範囲: °C		T								
		湿球温度(Tw) ※	範囲: °C		W								
		温度露点/霜点温度差(dTd) ※	範囲: °C		Y								
		混合比(x) ※	範囲: g/kg		X								
4	アナログ出力項目	相対湿度(RH)	0...100 %RH		B								
	Ch2	露点/霜点(Td/f)	-20...+55 °C		C								
		混合比(x)	0...100 g/kg		D								
		温度(T)	-5...+55 °C		E								
		温度(T)	0...+60 °C		F								
		エンタルピー(h) ※	範囲: kJ/kg		H								
		露点/霜点(Td/f) ※	範囲: °C		K								
		相対湿度(RH) ※	範囲: %RH		R								
		絶対湿度(a) ※	範囲: g/m³		S								
		温度(T) ※	範囲: °C		T								
		湿球温度(Tw) ※	範囲: °C		W								
		温度露点/霜点温度差(dTd) ※	範囲: °C		Y								
		混合比(x) ※	範囲: g/kg		X								
5	本体カラー	白(標準、ディスプレイ非表示)RAL9003				0							
		白(標準、ディスプレイ表示)RAL9003				1							
		黒(ディスプレイ非表示)RAL9005				2							
		黒(ディスプレイ表示)RAL9005				3							
		Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ非表示)RAL9003				8							
		Vaisalaロゴなし、白(ディスプレイ表示)RAL9003				9	A						
7	ディスプレイ設定	標準設定 温度+相対湿度(T, RH)					A						
		相対湿度+エンタルピー+温度(RH, h, T)					H						
		相対湿度+露点/霜点+温度(RH, Td/f, T)					K						
		相対湿度+絶対湿度+温度(RH, a, T)					S						
		相対湿度+湿球温度+温度(RH, Tw, T)					W						
		相対湿度+露点/霜点温度差+温度(RH, dTd, T)					Y						
		相対湿度+混合比+温度(RH, x, T)					X		0	0	A	1	
価格合計													

※アナログ出力の対応レンジをご指定ください。(例:0～30 g/kg)

- ・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。
- ・HMW92は、HMW90 21BE0AA00A1と同仕様です。
- ・HMW92Dは、HMW90 21BE1AA00A1と同仕様です。