

湿度温度変換器 HMW/D 60/70/90シリーズ

壁取付け型

(湿度測定範囲:0...100%RH)

注文コード	電源	温度測定範囲	出力	
TMW92	20...28VDC	-5...+55℃	温度出力のみ 4...20mA 2線式	
TMW93	18...35VDC	-5...+55℃	温度出力のみ 0...10V	
HMW92	20...28VDC	-5...+55℃	4...20mA 2線式	
HMW92D	20...28VDC	-5...+55℃	4...20mA 2線式(ディスプレイ付)	
HMW93	18...35VDC	-5...+55℃	0...10V	
HMW93D	18...35VDC	-5...+55℃	0...10V(ディスプレイ付)	
HMW95	18...35VDC	-5...+55℃	デジタル(BACnet, Modbus)	
HMW95D	18...35VDC	-5...+55℃	デジタル(BACnet, Modbus/ディスプレイ付)	

ダクト取付け型

(湿度測定範囲:0...100%RH)

注文コード	電源	温度測定範囲	出力	
HMD60U	20...35VDC	温度出力なし	4...20mA	
HMD70U	10...35VDC	温度出力なし	0...1V(工場出荷時) 0...5V, 0...10V, 0...20mA	
HMD60T ※	20...35VDC	-20...+80℃	4...20mA	
HMD70T ※	10...35VDC	-20...+80℃	0...1V(工場出荷時) 0...5V, 0...10V, 0...20mA	
HMD60Y	20...35VDC	-20...+80℃	4...20mA	
HMD70Y	10...35VDC	-20...+80℃	0...1V(工場出荷時) 0...5V, 0...10V 0...5V, 0...10V, 0...20mA	

電源は、24VDCをお勧めします。

※Tタイプは温度のみ出力タイプです。

オプション/アクセサリ

品名	注文コード	備考	
メンブレンフィルター	DRW010525SP	HMD60/70用 φ12.0mm	
焼結金属フィルター	HM46670SP	HMD60/70用 φ12.0mm(38μm)	
湿度温度モジュール	HTM10SP	HMW90用交換モジュール	
温度モジュール	TM10SP	TMW90用交換モジュール	
コネクションケーブル	219980SP	TMW/HMW90用 HM70接続	
USBケーブル	219690	TMW/HMW90用 PC接続	

取扱説明書(追加分)

機種名	注文コード	備考	
HMD60	M210276EN	多言語取扱説明書	
HMD70	M210277EN	多言語取扱説明書	
HMW92/93	M211398EN	多言語クイックガイド	
HMW95	M211511EN	多言語クイックガイド	