

過酸化水素・湿度・温度プローブ HPP272 オーダーフォーム

項目			1	2	3	4	5	6	
	過酸化水素湿度温度プローブ		HPP272		0	0	N		
1	Ch1 信号出力	過酸化水素(H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )	0…2000ppm (Ch1 標準)	A					
	4…20mA	相対水分飽和度(RS): 過酸化水素(H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )/水分(H <sub>2</sub> O)	0…100%RS (Ch2 標準)	B					
		温度(T)	+5…+70°C	C					
		相対湿度(RH): 水分(H <sub>2</sub> O)のみ	0…100%RH	D					
		水分(H <sub>2</sub> O)	0…445 870ppm	E					
2	Ch2 信号出力	過酸化水素(H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )	0…2000ppm (Ch1 標準)	A					
	4…20mA	相対水分飽和度(RS): 過酸化水素(H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )/水分(H <sub>2</sub> O)	0…100%RS (Ch2 標準)	B					
		温度(T)	+5…+70°C	C					
		相対湿度(RH): 水分(H <sub>2</sub> O)のみ	0…100%RH	D					
		水分(H <sub>2</sub> O)	0…445 870ppm	E	0				
4	ケーブル	なし				N			
		1.5 m	(223263SP)			A			
		3 m	(26719SP)			B			
		5 m	(26720SP)			C			
		10 m	(216546SP)			D	0	N	

- Modbus RTU(RS-485)付-Modbus使用時にはCh1、Ch2共アナログ出力不可
- 標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

オプション/アクセサリ

品名	注文コード	
USBケーブル	242659	
フィルタ	DRW246363SP	
プローブケーブル1.5m	223263SP	
プローブケーブル3m	26719SP	
プローブケーブル5m	26720SP	
プローブケーブル10m	216546SP	
壁面取付けキット(貫通設置用)	HPP272MOUNTINGSET1	