

過酸化水素・湿度・温度プローブ HPP272 オーダーフォーム

項目					1	2	3	4	5	6
	過酸化水素温度湿度プローブ				HPP272			0	0	N
1	Ch1 信号出力	過酸化水素(H ₂ O ₂)	0…2000ppm (Ch1 標準)	A						
	4…20mA	相対水分飽和度(RS): 過酸化水素(H ₂ O ₂)/水分(H ₂ O)	0…100%RS (Ch2 標準)	B						
		温度(T)	+5…+70°C	C						
		相対湿度(RH): 水分(H ₂ O)のみ	0…100%RH	D						
		水分(H ₂ O)	0…445 870ppm	E						
2	Ch2 信号出力	過酸化水素(H ₂ O ₂)	0…2000ppm (Ch1 標準)	A						
	4…20mA	相対水分飽和度(RS): 過酸化水素(H ₂ O ₂)/水分(H ₂ O)	0…100%RS (Ch2 標準)	B						
		温度(T)	+5…+70°C	C						
		相対湿度(RH): 水分(H ₂ O)のみ	0…100%RH	D						
		水分(H ₂ O)	0…445 870ppm	E		0				
4	ケーブル	なし						N		
		1.5 m	(223263)					A		
		3 m	(26719SP)					B		
		5 m	(26720SP)					C		
		10 m	(216546SP)					D	0	N

- ・Modbus RTU(RS-485)付-Modbus使用時にはCh1、Ch2共アナログ出力不可
- ・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。

オプション/アクセサリー

品名	注文コード	
USBケーブル	242659	
フィルタ	DRW246363SP	
ブローブケーブル1.5m	223263SP	
ブローブケーブル3m	26719SP	
ブローブケーブル5m	26720SP	
ブローブケーブル10m	216546SP	
壁面取付けキット(貫通設置用)	HPP272MOUNTINGSET1	