

過酸化水素・湿度・温度プローブ HPP272 オーダーフォーム

項目			1	2	3	4	5	6	
	過酸化水素湿度温度プローブ		HPP272			N	0	N	
1	Ch1 信号出力 4…20mA	過酸化水素(H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) 相対飽和度(RS): 過酸化水素(H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )+水分(H <sub>2</sub> O) 温度(T) 相対湿度(RH): 水分(H <sub>2</sub> O)のみ 水分(H <sub>2</sub> O) <sub>2</sub>	0…2000ppm (Ch1 標準) 0…100%RS (Ch2 標準) +5…+70℃ 0…100%RH 0…445 870ppm	A B C D E					
2	Ch2 信号出力 4…20mA	過酸化水素(H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> ) 相対飽和度(RS): 過酸化水素(H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )+水分(H <sub>2</sub> O) 温度(T) 相対湿度(RH): 水分(H <sub>2</sub> O)のみ 水分(H <sub>2</sub> O) <sub>2</sub>	0…2000ppm (Ch1 標準) 0…100%RS (Ch2 標準) +5…+70℃ 0…100%RH 0…445 870ppm	A B C D E					
3	校正証明書	英文校正証明書 和文校正証明書			0 1				
4	ケーブル	なし 1.5 m 3 m 5 m 10 m	(254294) (254295) (254296SP) (254297SP)			N A B C D			
5							0	N	

- ・Modbus RTU(RS-485)付-Modbus使用時にはCh1、Ch2共アナログ出力不可
- ・標準でISO9001適合の英文校正証明書が付きます。
- ・トレーサビリティ体系図はご用意頂ければ発行させていただきます

オプション/アクセサリ

品名	注文コード	
USBケーブル	242659	
フィルタ	DRW246363SP	
プローブケーブル1.5m	254294SP	
プローブケーブル3m	254295SP	
プローブケーブル5m	254296SP	
プローブケーブル10m	254297SP	
壁面取付けキット(貫通設置用)	HPP272MOUNTINGSET1	
壁面取付けフランジ(貫通設置用)	HPP272MOUNTINGSET2	
壁取り付けマウント HPP271/HPP272用	HPP272WALLMOUNT	