

オイル内水分水素温度変換器 MHT410

| 項目                           |                                             |  |  |  |  | 1      | 2 | 3 | 4 | 5 |   |
|------------------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--------|---|---|---|---|---|
|                              | オイル内水分水素温度変換器                               |  |  |  |  | MHT410 | 1 |   |   |   |   |
| 1                            | プローブ 1.5"NPTオネジ付                            |  |  |  |  | 1      |   |   |   |   |   |
| 2                            | アナログ出力出力項目 なし(デジタルRS-485/Modbus 出力のみ)       |  |  |  |  |        | A | A | A |   |   |
| 3                            | CH1-CH3 オイル内水分: 水分活性値(aw) 0...1             |  |  |  |  |        | B | B | B |   |   |
| 4                            | オイル内水分: 相対飽和(%RS)                           |  |  |  |  |        | C | C | C |   |   |
| *アナログ出力はすべて<br>4...20mAになります | オイル内水分: (ppm)ミネラルオイル用 0...100ppm            |  |  |  |  |        | D | D | D |   |   |
|                              | 水素 H2: (ppm) ミネラルオイル用 0...5000ppm           |  |  |  |  |        | E | E | E |   |   |
|                              | 水素 H2: (ppm) ミネラルオイル用 0...2000ppm           |  |  |  |  |        | F | F | F |   |   |
|                              | 温度 -20...+80℃                               |  |  |  |  |        | G | G | G |   |   |
|                              | 温度 0...+120℃                                |  |  |  |  |        | H | H | H |   |   |
|                              | ユーザー特別設定 項目: Ch1 Ch2 Ch3                    |  |  |  |  |        | X | X | X |   |   |
|                              | 範囲: Ch1 Ch2 Ch3                             |  |  |  |  |        |   |   |   |   |   |
|                              |                                             |  |  |  |  | Ch1    |   |   |   |   |   |
|                              |                                             |  |  |  |  | Ch2    |   |   |   |   |   |
|                              |                                             |  |  |  |  | Ch3    |   |   |   |   |   |
|                              | *RS-485/Modbus出力はアナログ出力を選択しても含まれます。         |  |  |  |  |        |   |   |   |   |   |
| 5                            | 変換器ケーブル ケーブルなし、20 x 1.5mmケーブルグランド           |  |  |  |  |        |   |   |   |   | 0 |
|                              | ケーブルなし、20 x 1.5mmコンジットフィッティング NPT1/2"コンジット用 |  |  |  |  |        |   |   |   |   | 1 |
|                              | 5m シールドPURケーブル、M20ケーブルグランド付                 |  |  |  |  |        |   |   |   |   | 2 |

・標準でISO9001適合の英文試験成績書が付きます。

オプション/アクセサリ

| 品名                                 | 注文コード           |  |
|------------------------------------|-----------------|--|
| Nokeval 302 ループ電源ディスプレイ-2リレー付      | 242003          |  |
| USBシリアルインターフェースケーブル                | 219690          |  |
| 外部DINレール電源、85-264 VAC/24 VDC       | 242422          |  |
| 5m シールドPURケーブル                     | CBL210392-5MSP  |  |
| 10m シールドPURケーブル                    | CBL210392-10MSP |  |
| ケーブルグランド M20X1.5、8...11mmケーブル用     | 214728SP        |  |
| コンジットフィッティング M20x1.5、NPT1/2"コンジット用 | 214780SP        |  |