

オイル内水分水素温度変換器 MHT410

項目		1	2	3	4	5	
	オイル内水分水素温度変換器	MHT410	1				
1	プローブ	1.5"NPTオネジ付	1				
2	アナログ出力出力項目	なし(デジタルRS-485/Modbus 出力のみ)		A	A	A	
3	CH1-CH3	オイル内水分: 水分活性値 (aw)	0...1	B	B	B	
4		オイル内水分: 相対飽和(%RS)		C	C	C	
	*アナログ出力はすべて	オイル内水分: (ppm)ミネラルオイル用	0...100ppm	D	D	D	
	4...20mAになります	水素 H2: (ppm) ミネラルオイル用	0...5000ppm	E	E	E	
		水素 H2: (ppm) ミネラルオイル用	0...2000ppm	F	F	F	
		温度	-20...+80℃	G	G	G	
		温度	0...+120℃	H	H	H	
	ユーザー特別設定	項目: Ch1 Ch2 Ch3		X	X	X	
		範囲: Ch1 Ch2 Ch3					
			Ch1				
			Ch2				
			Ch3				
	*RS-485/Modbus出力はアナログ出力を選択しても含まれます。						
5	変換器ケーブル	ケーブルなし、20 x 1.5mmケーブルグランド					0
		ケーブルなし、20 x 1.5mmコンジットフィッティング NPT1/2"コンジット用					1
		5m シールドPURケーブル、M20ケーブルグランド付					2

・標準でISO9001適合の英文試験成績書が付きます。

オプション/アクセサリ

品名	注文コード	
Nokeval 302 ループ電源ディスプレイ-2リレー付	242003	
USBシリアルインターフェースケーブル	219690	
外部DINレール電源、85-264 VAC/24 VDC	242422	
5m シールドPURケーブル	CBL210392-5MSP	
10m シールドPURケーブル	CBL210392-10MSP	
ケーブルグランド M20X1.5、8...11mmケーブル用	214728SP	
コンジットフィッティング M20x1.5、NPT1/2"コンジット用	214780SP	